

그림과 유사



Similar to illustration

블랭킹 플러그는 씰링 요소에서 불필요한 케이블 통로를 안전하게 막아 두는 데 사용됩니다.

일반 주문 데이터

버전	Blind plug, Cabtite (케이블 인입 시스템), 폴리아미드, 빨간색, 높이: 30 mm, 너비: 25 mm, 길이: 30 mm, -60 °C...100 °C, IP66
주문 번호	2652460000
유형	CABTITE BP 25MM PA
GTIN (EAN)	4050118662566
수량	25 items

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	30 mm	깊이 (인치)	1.1811 inch
높이	30 mm	높이 (인치)	1.1811 inch
너비	25 mm	폭 (인치)	0.9842 inch
길이	30 mm	길이 (인치)	1.1811 inch
직경	25 mm	순중량	2.1 g

온도

작동 온도	-60 °C...100 °C
-------	-----------------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 정보

케이블 외경, 최대	25 mm	케이블 외경, 최소	25 mm
UL 94 가연성 등급	V-0	할로겐	아니요
보호 등급	IP66	기본 재질	폴리아미드

분류

ETIM 8.0	EC000879	ETIM 9.0	EC000879
ETIM 10.0	EC000879	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		