



AMR 표시 레일은 Klippon Connect 단자대, 타입 A 시리즈용으로 만듭니다.
1.5mm²부터 최대 10mm²의 단자대용으로는 5가지 다른 사이즈 중에서 선택할 수 있습니다.
각 레일에는 적합한 단자대의 표시 채널에 꼭 맞게 제작된 발이 달려 있습니다.
길이는 50개 단자대 사용에 적합하도록 설계되어 있습니다. 표시 레일은 작은 레일용으로 자를 수 있습니다.
각 단자대별로 유연한 식별을 위해 폭이 9.5mm인 표시 스트립을 레일에 삽입할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

버전	액세서리, 단자대 마커, 10.5 x 175 mm, 피치(mm) (P): 3.50 Weidmueller Klippon Connect, 흰색
주문 번호	2655000000
유형	AMR 1.5/50
GTIN (EAN)	4050118687514
수량	10 items

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

높이	10.5 mm	높이 (인치)	0.4134 inch
너비	175 mm	폭 (인치)	6.8898 inch
순중량	2.73 g		

온도

작동 온도 범위	-40...82 °C
----------	-------------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

인쇄 방향	수평 및 수직		
버전	Weidmueller Klippon Connect 단자대, 타입 A 시리즈		
너비	175 mm		
UL 94 가연성 등급	V-0		
작동 온도 범위, 최대	82 °C		
작동 온도 범위, 최소	-40 °C		
컬러 코드	흰색		
할로겐	아니요		
기본 재질	PVC		
인쇄 문자	없음		
패키지 단위당 조합 개수	공급 형태	컴포넌트 부품	
조합당 마커 개수	1 Component part = Terminal marker		
작동 온도 범위	-40...82 °C		
응용 분야/제조사	Weidmueller Klippon Connect		

커넥터 마커

피치(mm)(P)	3.50 mm
-----------	---------

분류

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		

사용 예

