


제품 이미지



1폴 핀 유형 위상 분배 바는 회로 차단기, 잔류 전류 회로 차단기 및 기타 설치 장치와 같은 제어 캐비닛의 다양한 구성 요소로의 전위 분배를 위해 사용됩니다.

일반 주문 데이터

버전	상 버스바(단자), 63, 극 수: 15, 절연: 예, 10
주문 번호	2657990000
유형	S-1L-268/10
GTIN (EAN)	4050118672534
수량	20 items
배송 상태	향후에는 이 품목을 더 이상 사용할 수 없습니다.
이용가능 기간	2025-06-01T00:00:00+02:00

기술 데이터

승인

승인



ROHS

준수

치수 및 중량

길이	16.8 mm	길이 (인치)	0.6614 inch
높이	15.5 mm	높이 (인치)	0.6102 inch
너비	268 mm	폭 (인치)	10.5512 inch
순중량	21 g		

온도

주변 온도

-5 °C...40 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태

준수, 예외 미존재

REACH SVHC

0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

등급 데이터

정격 단면적	10 mm ²	정격 전압	400 V
정격 전류	63 A		

일반

극 수

15

자재 데이터

컬러 코드

회색

추가 기술 데이터

폭발 테스트 버전

아니요

크기

피치(mm)(P)



17.80 mm

분류

ETIM 7.0	EC000215	ETIM 8.0	EC000215
ETIM 9.0	EC000215	ETIM 10.0	EC000215
ECLASS 11.0	27-37-13-06	ECLASS 12.0	27-37-13-06
ECLASS 13.0	27-37-13-06	ECLASS 14.0	27-37-13-06
ECLASS 15.0	27-37-13-06		

도면

도면



액세서리

엔드 캡과 커버



엔드 캡 및 커버는 버스 바를 길이로 절단한 후 또는 독립형 접점인 경우에도 시스템에서 필요한 연면 거리를 보장하며, DIN EN 50274에 따라 손가락 안전을 보장합니다.

일반 주문 데이터

유형	END CAP G+S 1L/10-16	버전
주문 번호	2658970000	단자대 커버, 회색, 높이: 16.8 mm, 너비: 4.5 mm, 깊이: 16.8 mm
GTIN (EAN)	4050118671551	
수량	50 ST	

급전 단자대



당사의 피드 인 모듈은 시스템에 공급 시 처리를 용이하게 합니다. 예를 들어, 측면 엔트리가 있는 피드 인 모듈을 사용하여 케이블 구부림 반경을 줄일 수 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	FIT 25 GN	버전
주문 번호	2659050000	보조 결선 (단자대), 25 mm²
GTIN (EAN)	4050118671483	
수량	10 ST	
유형	FIT 25 SN	버전
주문 번호	2659060000	보조 결선 (단자대), 25 mm²
GTIN (EAN)	4050118671476	
수량	30 ST	
유형	FIT 50 GN	버전
주문 번호	2659070000	보조 결선 (단자대), 50 mm²
GTIN (EAN)	4050118671469	
수량	3 ST	
유형	FIT 50 GN/F	버전
주문 번호	2659090000	보조 결선 (단자대), 50 mm²
GTIN (EAN)	4050118671445	
수량	3 ST	
유형	FIT 50 SN	버전
주문 번호	2659080000	보조 결선 (단자대), 50 mm²
GTIN (EAN)	4050118671452	
수량	3 ST	

액세서리

유형	FIT 50 SN/F	버전
주문 번호	2659100000	보조 결선 (단자대), 50 mm²
GTIN (EAN)	4050118671438	
수량	3 ST	

엔드 캡과 커버



엔드 캡 및 커버는 버스 바를 길이로 절단한 후 또는 독립형 접점인 경우에도 시스템에서 필요한 연면 거리를 보장하며, DIN EN 50274에 따라 손가락 안전을 보장합니다.

일반 주문 데이터

유형	PROTECTION COVER G+S /5	버전
주문 번호	2659040000	단자대 커버, 노란색, 높이: 18.3 mm, 너비: 8.1 mm, 깊이: 18 mm
GTIN (EAN)	4050118671490	
수량	10 ST	