

## FIT 25 GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 제품 이미지



당사의 피드 인 모듈은 시스템에 공급 시 처리를 용이하게 합니다. 예를 들어, 측면 엔트리가 있는 피드 인 모듈을 사용하여 케이블 구부림 반경을 줄일 수 있습니다.

## 일반 주문 데이터

버전	보조 결선 (단자대), 25 mm <sup>2</sup>
주문 번호	<a href="#">2659050000</a>
유형	FIT 25 GN
GTIN (EAN)	4050118671483
수량	10 items
배송 상태	향후에는 이 품목을 더 이상 사용할 수 없습니다.
이용 가능 기간	2025-06-01T00:00:00+02:00

## FIT 25 GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

## 승인

ROHS	준수
------	----

## 치수 및 중량

깊이	19.5 mm	깊이 (인치)	0.7677 inch
높이	34 mm	높이 (인치)	1.3386 inch
너비	13.5 mm	폭 (인치)	0.5315 inch
순중량	10 g		

## 온도

주변 온도	-5 °C...40 °C
-------	---------------

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	08c53393-8863-492c-addc-d040b46da0d3

## 등급 데이터

정격 단면적	25 mm <sup>2</sup>	정격 전류	101 A
--------	--------------------	-------	-------

## 자재 데이터

컬러 코드	회색
-------	----

## 분류

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-08
ECLASS 15.0	27-25-03-08		