

**CB-UVR 140/3,5 BK**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



자외선 내성 폴리마이드 6.6이 강한 자외선 방사 환경에서도 특수 케이블 타이의 뛰어난 내구성을 보장합니다. 영구적 실외용으로 탁월함.

**일반 주문 데이터**

버전	케이블 타이, 3.5 x 140 mm, 폴리아미드 66, 130 N
주문 번호	<a href="#">2659320000</a>
유형	CB-UVR 140/3,5 BK
GTIN (EAN)	4050118682687
수량	100 items

기술 데이터

승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	<a href="#">UL 웹사이트</a>
인증 번호(UR)	E317499

치수 및 중량

깊이	1 mm	깊이 (인치)	0.0394 inch
높이	140 mm	높이 (인치)	5.5118 inch
너비	3.5 mm	폭 (인치)	0.1378 inch
순중량	0.6 g		

온도

작동 온도 범위	-40...85 °C	연속 작동 온도, 최소	-40 °C
연속 작동 온도, 최대	105 °C		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

설치 자재

UV-차단	예	다시 열기 위한 용도	아니요
UL 94 가연성 등급	V-2	작동 온도 범위, 최대	85 °C
작동 온도 범위, 최소	-40 °C	할로겐	아니요
케이블 직경, 최대	35 mm	기본 재질	폴리아미드 66
텐션 강도	130 N	번들 직경, 최대	32 mm
텐션 강도(파운드 힘)	29 lbf	번들 직경, 최소	2.5 mm

분류

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		

