CB-HTR 365/7,5 BK



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







당사의 열안정화 케이블 타이는 최대 온도 +125 °C에서 영구적 사용을 견뎌낼 수 있도록 폴리마이드 6.6으로 만듭니다.

일반 주문 데이터

버전	케이블 타이, 7.5 x 365 mm, 폴리아미드 66, 540 N
주문 번호	<u>2659420000</u>
유형	CB-HTR 365/7,5 BK
GTIN (EAN)	4050118682885
수량	100 items

CB-HTR 365/7,5 BK



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

	u	•
$\overline{}$	7	•
_	_	_

승인



ROHS 준수

치수 및 중량

깊이	1 mm	깊이 (인치)	0.0394 inch
높이	365 mm	높이 (인치)	14.3701 inch
너비	7.5 mm	 폭 (인치)	0.2953 inch
순중량	4.21 g		

온도

작동 온도 범위	-40125 °C	연속 작동 온도, 최소	-40 °C	
연속 작동 온도, 최대	125 °C	-		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

설치 자재

UV-차단	No	다시 열기 위한 용도	아니요
UL 94 가연성 등급	V-2	~~~~ 작동 온도 범위, 최대	125 °C
작동 온도 범위, 최소	-40 °C	 할로겐	아니요
케이블 직경, 최대	100 mm	 기본 재질	폴리아미드 66
텐션 강도	540 N	번들 직경, 최대	100 mm
텐션 강도(파운드 힘)	121 lbf	번들 직경, 최소	8 mm

분류

ETIM 6.0	EC000046	ETIM 7.0	EC000046
ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 9.0	27-14-07-02
ECLASS 9.1	27-14-07-02	ECLASS 10.0	27-14-07-02
ECLASS 11.0	27-14-07-02	ECLASS 12.0	27-14-07-02
ECLASS 13.0	27-14-07-02	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		

카탈로그 상태 / 도면 2



CB-HTR 365/7,5 BK



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com