


CB-HTR 140/3,6 NC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



당사의 열안정화 케이블 타이는 최대 온도 +125 °C에서 영구적 사용을 견뎌낼 수 있도록 폴리마이드 6.6으로 만듭니다.

일반 주문 데이터

버전	케이블 타이, 3.5 x 140 mm, 폴리아미드 66, 180 N
주문 번호	2659440000
유형	CB-HTR 140/3,6 NC
GTIN (EAN)	4050118682908
수량	100 items

기술 데이터

승인

승인



ROHS 준수

치수 및 중량

길이	1 mm	길이 (인치)	0.0394 inch
높이	140 mm	높이 (인치)	5.5118 inch
너비	3.5 mm	폭 (인치)	0.1378 inch
순중량	0.6 g		

온도

작동 온도 범위	-40...125 °C	연속 작동 온도, 최소	-40 °C
연속 작동 온도, 최대	125 °C		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

설치 자재

UV-차단	No	다시 열기 위한 용도	아니요
UL 94 가연성 등급	V-2	작동 온도 범위, 최대	125 °C
작동 온도 범위, 최소	-40 °C	할로겐	아니요
케이블 직경, 최대	35 mm	기본 재질	폴리아미드 66
텐션 강도	180 N	번들 직경, 최대	32 mm
텐션 강도(파운드 힘)	40 lbf	번들 직경, 최소	2.5 mm

분류

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		

