



당사의 내연성 케이블 타이는 매우 높은 내화성 요건을
요하는 환경에 적합합니다. 레일 차량 사용 용도의
EN45545 적합 제품입니다.

일반 주문 데이터

버전	케이블 타이, 3.5 x 140 mm, 폴리아미드 66, 180 N
주문 번호	2659500000
유형	CB-VT 140/3,6 WT
GTIN (EAN)	4050118682960
수량	100 items

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	1 mm	깊이 (인치)	0.0394 inch
높이	140 mm	높이 (인치)	5.5118 inch
너비	3.5 mm	폭 (인치)	0.1378 inch
순중량	0.6 g		

온도

작동 온도 범위	-40...85 °C	연속 작동 온도, 최소	-40 °C
연속 작동 온도, 최대	85 °C		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

설치 자재

UV-차단	No	다시 열기 위한 용도	아니요
UL 94 가연성 등급	V-0	작동 온도 범위, 최대	85 °C
작동 온도 범위, 최소	-40 °C	할로겐	아니요
케이블 직경, 최대	35 mm	기본 재질	폴리아미드 66
텐션 강도	180 N	번들 직경, 최대	32 mm
텐션 강도(파운드 힘)	40 lbf	번들 직경, 최소	2.5 mm

분류

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		

