


CB-VT 290/4,8 WT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

그림과 유사



당사의 내연성 케이블 타이는 매우 높은 내화성 요건을
요하는 환경에 적합합니다. 레일 차량 사용 용도의
EN45545 적합 제품입니다.

일반 주문 데이터

버전	케이블 타이, 4.5 x 290 mm, 폴리아미드 66, 220 N
주문 번호	2659530000
유형	CB-VT 290/4,8 WT
GTIN (EAN)	405011868299 1
수량	100 items

기술 데이터

승인

승인



ROHS 준수

치수 및 중량

길이	1 mm	길이 (인치)	0.0394 inch
높이	290 mm	높이 (인치)	11.4173 inch
너비	4.5 mm	폭 (인치)	0.1772 inch
순중량	1.9 g		

온도

작동 온도 범위	-40...85 °C	연속 작동 온도, 최소	-40 °C
연속 작동 온도, 최대	85 °C		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

설치 자재

UV-차단	No	다시 열기 위한 용도	아니요
UL 94 가연성 등급	V-0	작동 온도 범위, 최대	85 °C
작동 온도 범위, 최소	-40 °C	할로겐	아니요
케이블 직경, 최대	79 mm	기본 재질	폴리아미드 66
텐션 강도	220 N	번들 직경, 최대	78 mm
텐션 강도(파운드 힘)	49 lbf	번들 직경, 최소	3.5 mm

분류

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		

