

**CB-VT 365/7,5 WT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**그림과 유사**

당사의 내연성 케이블 타이는 매우 높은 내화성 요건을  
요하는 환경에 적합합니다. 레일 차량 사용 용도의  
EN45545 적합 제품입니다.

**일반 주문 데이터**

버전	케이블 타이, 7.5 x 365 mm, 폴리아미드 66, 540 N
주문 번호	<a href="#">2659540000</a>
유형	CB-VT 365/7,5 WT
GTIN (EAN)	4050118683004
수량	100 items

## CB-VT 365/7,5 WT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

## 승인

승인



RoHS

준수

## 치수 및 중량

깊이	1 mm	깊이 (인치)	0.0394 inch
높이	365 mm	높이 (인치)	14.3701 inch
너비	7.5 mm	폭 (인치)	0.2953 inch
순중량	4.21 g		

## 온도

작동 온도 범위	-40...85 °C	연속 작동 온도, 최소	-40 °C
연속 작동 온도, 최대	85 °C		

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

## 설치 자자

UV-차단	No	다시 열기 위한 용도	아니요
UL 94 가연성 등급	V-0	작동 온도 범위, 최대	85 °C
작동 온도 범위, 최소	-40 °C	할로겐	아니요
케이블 직경, 최대	100 mm	기본 재질	폴리아미드 66
텐션 강도	540 N	번들 직경, 최대	100 mm
텐션 강도(파운드 힘)	121 lbf	번들 직경, 최소	8 mm

## 분류

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		

**CB-VT 365/7,5 WT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

도면

