

V-TEST II ADP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

V-TEST II

- 플러그형 과전압 보호기 VPU AC 및 VPU PV 시리즈용 테스트 장치
- IEC 62305-3 표준(주기적 테스트) 구현용 장치
- 현장 측정에서 사용되며 일체형 충전식 배터리를 사용하는 편리한 장치
- 터치 스크린 방식 화면에 결과 표시
- 이해하기 쉬운 직관적 사용 방법 안내(영어)

V-TEST II는 VPU AC 및 VPU PV 시리즈의 플러그형 과전압 보호를 위한 컴팩트형 휴대용 테스트 장치입니다. 이 테스트 장치는 다음 테스트 주기로 IEC62305-3(DIN VDE 0185 파트 3)에서 정하는 요건에 따라 서지 보호 기능을 시험하는 용도로 사용할 수 있습니다. 보호 요소의 측정 결과가 백라이트가 있는 터치 스크린 방식 화면에 표시됩니다.

일반 주문 데이터

버전	낙뢰 및 서지 보호, 어댑터
주문 번호	2661050000
유형	V-TEST II ADP
GTIN (EAN)	4050118704150
수량	1 items

V-TEST II ADP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

RoHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	60 mm	깊이 (인치)	2.3622 inch
높이	52 mm	높이 (인치)	2.0472 inch
너비	109 mm	폭 (인치)	4.2913 inch
순중량	500 g		

온도

보관 온도	-10 °C...60 °C	작동 온도	0 °C...40 °C
습도	25 - 75%, no condensation		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

UL 94 가연성 등급	V-0	컬러 코드	검정
보호 등급	IP20		

정격 데이터 IEC / EN

표준 규격	EN 61010-1, EN 61326-1
-------	------------------------

테스터에 대한 기술 사양

UL 94 가연성 등급	V-0
--------------	-----

일반 데이터

보호 등급	IP20	컬러 코드	검정
-------	------	-------	----

분류

ETIM 8.0	EC002495	ETIM 9.0	EC002495
ETIM 10.0	EC002495	ECLASS 14.0	27-20-11-14
ECLASS 15.0	27-20-11-14		