



V-TEST II

- 플러그형 과전압 보호기 VPU AC 및 VPU PV 시리즈용 테스트 장치
- IEC 62305-3 표준(주기적 테스트) 구현용 장치
- 현장 측정에서 사용되며 일체형 충전식 배터리를 사용하는 편리한 장치
- 터치 스크린 방식 화면에 결과 표시
- 이해하기 쉬운 직관적 사용 방법 안내(영어)

V-TEST II는 VPU AC 및 VPU PV 시리즈의 플러그형 과전압 보호를 위한 컴팩트형 휴대용 테스트 장치입니다. 이 테스트 장치는 다음 테스트 주기로 IEC62305-3(DIN VDE 0185 파트 3)에서 정하는 요건에 따라 서지 보호 기능을 시험하는 용도로 사용할 수 있습니다. 보호 요소의 측정 결과가 백라이트가 있는 터치 스크린 방식 화면에 표시됩니다.

일반 주문 데이터

| | |
|------------|----------------------------|
| 버전 | 낙뢰 및 서지 보호, 어댑터 |
| 주문 번호 | 2661050000 |
| 유형 | V-TEST II ADP |
| GTIN (EAN) | 4050118704150 |
| 수량 | 1 items |

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

| | | | |
|-----|--------|---------|-------------|
| 깊이 | 60 mm | 깊이 (인치) | 2.3622 inch |
| 높이 | 52 mm | 높이 (인치) | 2.0472 inch |
| 너비 | 109 mm | 폭 (인치) | 4.2913 inch |
| 순중량 | 500 g | | |

온도

| | | | |
|-------|---------------------------|-------|--------------|
| 보관 온도 | -10 °C...60 °C | 작동 온도 | 0 °C...40 °C |
| 습도 | 25 - 75%, no condensation | | |

환경 제품 규정 준수

| | |
|------------|---------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수 |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 |

일반 데이터

| | | | |
|--------------|------|-------|----|
| UL 94 가연성 등급 | V-0 | 컬러 코드 | 검정 |
| 보호 등급 | IP20 | | |

정격 데이터 IEC / EN

| | |
|-------|------------------------|
| 표준 규격 | EN 61010-1, EN 61326-1 |
|-------|------------------------|

테스터에 대한 기술 사양

| | |
|--------------|-----|
| UL 94 가연성 등급 | V-0 |
|--------------|-----|

일반 데이터

| | | | |
|-------|------|-------|----|
| 보호 등급 | IP20 | 컬러 코드 | 검정 |
|-------|------|-------|----|

분류

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002495 | ETIM 9.0 | EC002495 |
| ETIM 10.0 | EC002495 | ECLASS 14.0 | 27-20-11-14 |
| ECLASS 15.0 | 27-20-11-14 | | |