

STARTERKIT-UC20-WL2000-IOT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



일반 주문 데이터

| | |
|------------|--|
| 주문 번호 | 2666060000 |
| 유형 | STARTERKIT-UC20-WL2000-IOT |
| GTIN (EAN) | 4050118681550 |
| 수량 | 1 items |

STARTERKIT-UC20-WL2000-IOT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

| | | | |
|-------------|--------|---------|--------------|
| 깊이 | 455 mm | 깊이 (인치) | 17.9134 inch |
| 높이 | 320 mm | 높이 (인치) | 12.5984 inch |
| 너비 | 255 mm | 폭 (인치) | 10.0394 inch |
| 마운팅 치수 - 높이 | 320 mm | 순중량 | 800 g |

환경 제품 규정 준수

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 존재 |
| RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우) | 6c, 7a, 7cI |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 8eb7beda-d24b-434b-95c4-ddc050faf33c |

시스템 데이터

| | | | |
|----------------|--|--------------------|-----------------|
| 인터페이스 | 2 x Ethernet 10/100/1000 MBit/s (RJ45), 1x Micro USB | 최대 모듈 수 | 0 |
| 구성 인터페이스 | Micro USB 2.0, MicroSD CARD | 프로그램 데이터 메모리 확장 가능 | 예 |
| 엔지니어링 도구 | u-create web | 프로그래밍 환경 | 웹 기반 |
| 메모리 (플래시) | 4 GB | 실시간 시계 | 용량 버퍼 처리(최대 5일) |
| Field bus 프로토콜 | TCP/IP | | |

일반 데이터

장착 레일 TS 35

전원 공급

출력용 공급 전압 24 V DC +20 %/ -15 % 공급 전압 시스템 및 입력 230 V AC

분류

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000236 | ETIM 9.0 | EC000236 |
| ETIM 10.0 | EC000236 | ECLASS 14.0 | 27-24-22-07 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-07 | | |