

**STARTERKIT-UC20-WL2000-IOT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



**일반 주문 데이터**

주문 번호	2666060000
유형	<a href="#">STARTERKIT-UC20-WL2000-IOT</a>
GTIN (EAN)	4050118681550
수량	1 items

**STARTERKIT-UC20-WL2000-IOT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

깊이	455 mm	깊이 (인치)	17.9134 inch
높이	320 mm	높이 (인치)	12.5984 inch
너비	255 mm	폭 (인치)	10.0394 inch
마운팅 치수 - 높이	320 mm	순중량	800 g

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c, 7a, 7cI
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8eb7beda-d24b-434b-95c4-ddc050faf33c

시스템 데이터

인터페이스	2 x Ethernet 10/100/1000 MBit/s (RJ45), 1x Micro USB	최대 모듈 수	0
구성 인터페이스	Micro USB 2.0, MicroSD CARD	프로그램 데이터 메모리 확장 가능	예
엔지니어링 도구	u-create web	프로그래밍 환경	웹 기반
메모리 (플래시)	4 GB	실시간 시계	용량 버퍼 처리(최대 5일)
Field bus 프로토콜	TCP/IP		

일반 데이터

장착 레일 TS 35

전원 공급

출력용 공급 전압 24 V DC +20 %/ -15 %      공급 전압 시스템 및 입력 230 V AC

분류

ETIM 8.0	EC000236	ETIM 9.0	EC000236
ETIM 10.0	EC000236	ECLASS 14.0	27-24-22-07
ECLASS 15.0	27-24-22-07		