

STARTERKIT-UC20-WL2000-AC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



일반 주문 데이터

| | |
|------------|---|
| 주문 번호 | 2666080000 |
| 유형 | STARTERKIT-UC20-WL2000-AC |
| GTIN (EAN) | 4050118681536 |
| 수량 | 1 items |

STARTERKIT-UC20-WL2000-AC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

| | | | |
|-----|--------|---------|--------------|
| 깊이 | 455 mm | 깊이 (인치) | 17.9134 inch |
| 높이 | 320 mm | 높이 (인치) | 12.5984 inch |
| 너비 | 255 mm | 폭 (인치) | 10.0394 inch |
| 순중량 | 800 g | | |

환경 제품 규정 준수

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 존재 |
| RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우) | 7a, 7cl |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 8eb7beda-d24b-434b-95c4-ddc050faf33c |

결선 데이터

결선 유형 PUSH IN

시스템 데이터

| | | | |
|----------------|---|----------|---|
| 구성 인터페이스 | Micro USB 2.0 | 프로세서 | Dual Core ARM Cortex A9, 624 MHz, 512 Mbyte RAM |
| 결선 유형 | PUSH IN | 프로그래밍 환경 | 웹 기반 |
| 메모리 (플래시) | 8 GB | 실시간 시계 | 배터리 버퍼 처리 |
| Field bus 프로토콜 | EtherCAT, Modbus/TCP, PROFINET, EtherNet/IP | | |

전원 공급

출력용 공급 전압 24 V DC +20 %/ -15 % 공급 전압 시스템 및 입력 24 V DC +20 %/ -15 %

분류

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000236 | ETIM 9.0 | EC000236 |
| ETIM 10.0 | EC000236 | ECLASS 14.0 | 27-24-22-07 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-07 | | |