

## CRIMPER 6/5 Z GER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## 절연 및 비절연 페럴용 압착공구

- 라쳇의 정교한 압착
- 오작동 시 풀림 기능

## 일반 주문 데이터

|            |  |
|------------|--|
| 버전         | 공구, 0.25mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , 사다리꼴 톱니형 압착 |
| 주문 번호      | <a href="#">2676290000</a>                               |
| 유형         | CRIMPER 6/5 Z GER  |
| GTIN (EAN) | 4050118741681  |
| 수량         | 1 items  |
| 배송 상태      | 향후에는 이 품목을 더 이상 사용할 수 없습니다.                              |
| 이용가능 기간    | 2026-02-28T00:00:00+01:00                                |

## CRIMPER 6/5 Z GER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

## 치수 및 중량

|     |         |         |             |
|-----|---------|---------|-------------|
| 깊이  | 30 mm   | 깊이 (인치) | 1.1811 inch |
| 높이  | 78 mm   | 높이 (인치) | 3.0709 inch |
| 너비  | 200 mm  | 폭 (인치)  | 7.874 inch  |
| 순중량 | 419.7 g |         |             |

## 환경 제품 규정 준수

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| RoHS 준수 상태 | 영향을 받지 않음                            |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP       | 2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012 |

## 기술 데이터

|    |                       |
|----|-----------------------|
| 버전 | 기계식, 교체 가능 인서트<br>미포함 |
|----|-----------------------|

## 공구 데이터 압착

|                   |                   |                   |                      |
|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 와이어 종단 폐를 단면적, 최대 | 6 mm <sup>2</sup> | 와이어 종단 폐를 단면적, 최소 | 0.25 mm <sup>2</sup> |
| 압착 유형/프로파일        | 사다리꼴 톱니형 압착       | 압착 프로파일 5         | 6 mm <sup>2</sup>    |

## 접점 설명

|           |                      |           |                   |
|-----------|----------------------|-----------|-------------------|
| 접점의 유형    | 절연 및 비절연 폐럴          | 압착 범위, 최대 | 6 mm <sup>2</sup> |
| 압착 범위, 최소 | 0.25 mm <sup>2</sup> |           |                   |

## 분류

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000168    | ETIM 9.0    | EC000168    |
| ETIM 10.0   | EC000168    | ECLASS 14.0 | 21-04-38-11 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-38-11 |             |             |