

CRIMPER 16 Z GER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



절연 및 비절연 페럴용 압착공구

- 라쳇의 정교한 압착
- 오작동 시 풀림 기능

일반 주문 데이터

버전	공구, 6mm ² , 16mm ² , 사다리꼴 톱니형 압착
주문 번호	2676300000
유형	CRIMPER 16 Z GER
GTIN (EAN)	4050118741698
수량	1 items
배송 상태	향후에는 이 품목을 더 이상 사용할 수 없습니다.
이용가능 기간	2026-02-28T00:00:00+01:00

CRIMPER 16 Z GER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

치수 및 중량

깊이	30 mm	깊이 (인치)	1.1811 inch
높이	78 mm	높이 (인치)	3.0709 inch
너비	200 mm	폭 (인치)	7.874 inch
순중량	415.9 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	영향을 받지 않음
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

기술 데이터

품목 설명	압착공구	버전	기계식, 교체 가능 인서트 미포함
-------	------	----	--------------------

공구 데이터 압착

드라이브	기계	와이어 종단 페룰 단면적, 최대	16 mm ²
와이어 종단 페룰 단면적, 최소	6 mm ²	압착 유형/프로파일	사다리꼴 톱니형 압착

접점 설명

접점의 유형	절연 및 비절연 페룰	컨덕터 단면적, 최대 AWG	AWG 6
컨덕터 단면적, 최소 AWG	AWG 10	압착 범위, 최대	16 mm ²
압착 범위, 최소	6 mm ²		

분류

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		