

**CMA-101-2500-5A-10VA-1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



**플러그온 전류 변압기**

플러그온 전류 변압기는 최대 5000A의 고전류를 측정하고 처리해야 하는 모든 곳에 사용됩니다. 당사의 플러그온 전류 변압기는 1A 또는 5A의 2차 전류를 공급합니다. 바이드물러는 또한 최대 600A의 전류를 최대 333mV의 전압으로 변환하는 컴팩트형 저전력 전류 변압기를 제공합니다.

**일반 주문 데이터**

버전	1차 전류: 2500 A, 2차 전류 최대값: 5 A, 부하: 10 VA, 공차 등급: 1, 닫힌 전류 변압기
주문 번호	<a href="#">2680190000</a>
유형	CMA-101-2500-5A-10VA-1
GTIN (EAN)	4050118696516
수량	1 items
제조업체	MBS AG

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

길이 147 mm 길이 (인치) 5.7874 inch  
 순중량 660 g

온도

보관 온도 작동 온도

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수  
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

기술 속성

보호 등급 IP20 공칭 주파수 50 Hz

라이브 컨덕터의 치수

도체의 유형 절연 도체 한정 라운드형 컨덕터 70.00 mm  
 레일 100 x 10 mm, 80 x 30 mm 설치 위치 실내용

전기적 속성

공차 등급 1 2차 전류 0...5 A  
 부하 10 VA 1차 전류 2500 A

절연 조정

공차 등급 1

분류

ETIM 8.0 EC002048 ETIM 9.0 EC002048  
 ETIM 10.0 EC002048 ECLASS 14.0 27-21-09-02  
 ECLASS 15.0 27-21-09-02

CMA-101-2500-5A-10VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

도면

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

