

**IOT-GW30-4G-EU**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**IoT- 게이트웨이의 특징**

- MDA(머신 데이터 수집)를 지원하고 현장 기기 액세스와 다양한 프로토콜 및 인터페이스를 통한 PLC'를 제공합니다
- 자체 IT 시스템 뿐 아니라 공용 클라우드 시스템의 인터페이스를 지원합니다
- 오픈 IoT 표준 Node-RED를 통해 엣지에서의 사전 처리를 통해 데이터 트래픽을 감소시킵니다
- 바이드ü뮬러 u-link 원격 액세스 서비스를 통해 간편하고 안전하게 원격으로 유지관리합니다
- 작은 몸체 안에 가장 널리 사용되는 통신 인터페이스가 모두 포함되어 있습니다
- 강력한 커뮤니티 지원이 있는 오픈 프로그래밍 플랫폼 Node-RED 사용

**일반 주문 데이터**

버전	IoT Gateway, Fast Ethernet, IP20, -20 °C...60 °C
주문 번호	<a href="#">2682630000</a>
유형	IOT-GW30-4G-EU
GTIN (EAN)	4050118691689
수량	1 items

## IOT-GW30-4G-EU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

## 승인

ROHS	준수
------	----

## 치수 및 중량

깊이	105 mm	깊이 (인치)	4.1338 inch
높이	125 mm	높이 (인치)	4.9212 inch
너비	35 mm	폭 (인치)	1.378 inch
순중량	500 g		

## 온도

보관 온도	-40 °C...85 °C	작동 온도	-20 °C...60 °C
습도	5 ~ 95 %(비응축)		

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	05711a2b-ba3f-4f0d-9bb3-583a06111ef4

## 출력

출력 전압 유형	DC
----------	----

## 시스템 데이터

프로세서	Dual Core ARM Cortex A9, 600 MHz	결선 유형	탈착식 6-핀 단자대 1개
메모리 (플래시)	4 GB	실시간 시계	용량 버퍼 처리(최대 5일)

## 일반 데이터

충격	IEC 60068-2-27 준수
----	-------------------

## 전원 공급

역극성 보호	예	공급 전압	24 V DC
--------	---	-------	---------

## 보증

시간 간격	1년
-------	----

## 일반 사양

보호 등급	IP20	컬러 코드	검정
-------	------	-------	----

## 시스템 데이터

메모리(RAM)	1 GB, DDR3	프로세서	Dual Core ARM Cortex A9, 600 MHz
메모리 (플래시)	4 GB	실시간 시계	용량 버퍼 처리(최대 5일)

**IOT-GW30-4G-EU**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)
**기술 데이터****VPN**

u-link	바이드뮬러 u-link 클라우드를 통한 오픈 VPN 기반 원격 액세스 서비스
--------	--

**기술 데이터**

컬러 코드	검정	하우징 기본 재질	금속
장착 유형	DIN 레일	보호 등급	IP20
속도	Fast Ethernet		

**보증**

시간 간격	1년
-------	----

**인터페이스**

이더넷 포트	2	RJ45 포트	10/100BaseT(X), 자동 험상, 폴/하프 더플렉스 모드, Auto MDI/MDI-X 포트
디지털 출력	1x, 19.2 ~ 28V 고, 최대 1A	디지털 입력	2x, >10V 고, <3.6V 저, 최대 30V DC
SIM 카드 슬롯형	Micro-SIM	외부 안테나 커넥터	2x SMA 암형
USB 포트	1x USB 2.0(타입 A, 최대 500 mA)	직렬 포트	1x RS232/RS485
SIM 카드 슬롯 개수	1		

**전원 공급**

역극성 보호	예
공급 전압	24 V DC
결선 유형	탈착식 6-핀 단자대 1개
전압 공급 범위	전압 유형 DC 전압, 최소 19.2 V 전압, 최대 28 V
전류 소비량	전압 24 V 전류 0.24 A 전압 유형 DC

**환경 조건**

작동 온도, 최대	60 °C	작동 온도, 최소	-20 °C
습도	5 ~ 95 %(비응축)	보관 온도, 최대	85 °C
보관 온도, 최소	-40 °C		

**EMC 준수 및 인증**

EMC 표준	EN 61000-6-3, EN 61000-6-2	진동	IEC 60068-2-6 준수
총격	IEC 60068-2-27 준수		

**MTBF**

MTBF	입력 전압	24 V
------	-------	------

**IOT-GW30-4G-EU**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**기술 데이터****모바일 무선 인터페이스**

전속 속도 모바일 무선	LTE 카테고리	CAT 4
	다운로드 속도, 최대	150 Mbit/s
	업로드 속도, 최대	50 Mbit/s
<b>무선 모듈</b>	초고속 무선 인터넷 액세스를 위한 LTE/HSPA+ 다중 대역 무선 모듈 (4G/3G/2G)	
주파수 대역	LTE: 2100MHz (B1), 1800MHz (B3), 850MHz (B5), 2600MHz (B7), 900MHz (B8), 800MHz (B20), 2600MHz (B38), 2300MHz (B40), 2600MHz (B41), UMTS/WCDMA: 2100MHz (B1), 850MHz (B5), 900MHz (B8), GSM/GPRS/EDGE: 900MHz (B8), 1800MHz (B3)	

**분류**

ETIM 8.0	EC001099	ETIM 9.0	EC001099
ETIM 10.0	EC001099	ECLASS 14.0	19-17-05-90
ECLASS 15.0	19-17-05-90		

## 액세서리

## u-link 원격 액세스 서비스



바이드뮬러 u-link 원격 액세스 서비스는 원격 네트워크에서 이더넷 장치에 안전하게 액세스할 수 있는 쉬운 가능성을 제공합니다.

u-link VPN 서버를 중앙 회의 지점 서버로 사용하면 VPN 클라이언트(서비스 PC 및 바이드뮬러 u-link 클라이언트 장치)는 항상 아웃바운드를 연결하여 일반적인 IT 보안 요구 사항을 준수합니다.

데이터 무결성을 보장하기 위해 각 U-링크 고객 계정에 대해 별도의 데이터베이스 및 서버 인스턴스(보안 클라이언트 격리)가 사용됩니다.

u-link VPN 서버와 원격 클라이언트(서비스 PC 및 u-link 클라이언트 장치) 간의 통신은 인증으로 보호된 openVPN 연결을 통해 이루어집니다.

u-link creed는 '프로그래밍 대신 구성'으로 사용이 직관적이며 전문적인 지식이 필요 없습니다.

## 기능 설정:

- 서비스 PC에 대한 VPN 원격 액세스 1번 클릭
- easyAccess: 원격 호스트에 대한 웹, rdp 또는 vnc 연결은 태블릿 또는 스마트폰에서 사용할 수 있는 완벽한 브라우저입니다.
- 조직 및 그룹 관리
- 타사 최종 장치를 포함한 토플로지
- 펌웨어 관리: 모든 라우터의 펌웨어 상태 디스플레이 및 시간 제어 자동 펌웨어 업데이트 옵션
- 개별 액세스 오른쪽: 대상 네트워크의 장치에 대한 액세스 오른쪽의 세분화된 구성
- 광범위한 이벤트 로그: 광범위한 필터 및 내보내기 기능을 사용하여 u-link 포털의 모든 작업 표시
- 암호 정책: 보안 품질 및 유효 기간에 대한 최소 요구 사항에 대한 구성 가능 사양을 통한 암호 향상

바이드뮬러는 다음과 같은 사용 변형과 u-link 원격 액세스 서비스에 대한 추가 옵션을 제공합니다.

## 기본 버전:

- u-link.weidmueller.com에 등록하여 자동으로 할당
  - 새 u-link 클라이언트 장치를 등록할 때 6개월 동안 무료로 사용 가능, 365일까지 연장
  - 전체 기능
  - 사용자 제한 없음
  - 최대 50개의 라우터 객체 설정 가능(액세스 포인트 원격 네트워크)
  - 1개의 동시 VPN 연결
  - 데이터 또는 속도 제한 없음(일반적인 시장 사용에 따름)
- 확장
- 추가 50/100/250/500/1000 이상의 u-link 지원 장치
  - 추가 동시 VPN 연결
  - 중국-VPN: 중국과의 안전하고 신뢰할 수 있는 VPN 연결

## 일반 주문 데이터

유형	U-LINK-50-DEVICES-1Y	버전
주문 번호	<a href="#">2870090000</a>	License code for u-link Remote Access Service., Adds 50 additional configurable u-link clients on Weidmüller hardware to the basic license and extends the period of the basic license accordingly.
GTIN (EAN)		
수량	1 ST	

## IOT-GW30-4G-EU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 액세서리

유형	U-LINK-100-DEVICES-1Y	버전
주문 번호	<a href="#">2870100000</a>	License code for u-link Remote Access Service., Adds 100 additional configurable u-link clients on Weidmüller hardware to the basic license and extends the period of the basic license accordingly.
GTIN (EAN)		
수량	1 ST	
유형	U-LINK-250-DEVICES-1Y	버전
주문 번호	<a href="#">2870110000</a>	License code for u-link Remote Access Service., Adds 250 additional configurable u-link clients on Weidmüller hardware to the basic license and extends the period of the basic license accordingly.
GTIN (EAN)		
수량	1 ST	
유형	U-LINK-500-DEVICES-1Y	버전
주문 번호	<a href="#">2870120000</a>	License code for u-link Remote Access Service., Adds 500 additional configurable u-link clients on Weidmüller hardware to the basic license and extends the period of the basic license accordingly.
GTIN (EAN)		
수량	1 ST	
유형	U-LINK-1000-DEVICES-1Y	버전
주문 번호	<a href="#">2924220000</a>	License code for u-link Remote Access Service., Adds 1000 additional configurable u-link clients on Weidmüller hardware to the basic license and extends the period of the basic license accordingly.
GTIN (EAN)		
수량	1 ST	
유형	U-LINK-1-CONNECTION-1Y	버전
주문 번호	<a href="#">2870130000</a>	"VPN connection" licence code for u-link Remote Access Service. Can be used as an additional VPN connection or to extend the period of a VPN connection that has already been activated
GTIN (EAN)		
수량	1 ST	
유형	U-LINK-CN SERVER-1Y	버전
주문 번호	<a href="#">2870140000</a>	License code for u-link Remote Access Service., Allows the use of the server in China for a secure and reliable VPN connection to and from China.
GTIN (EAN)		
수량	1 ST	

## 19" 랙 조립 키트

- 19" 랙에 DIN 레일 기반 장치 조립용



## 일반 주문 데이터

유형	RM-KIT	버전
주문 번호	<a href="#">1241440000</a>	Kit for 19"-rack mounting
GTIN (EAN)	4050118029154	
수량	1 ST	

## IOT-GW30-4G-EU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 액세서리

## 안테나 및 안테나 액세서리(동축 케이블 및 마운트)



## 안테나 및 안테나 액세서리(동축 케이블 및 마운트)

- 최신식 안테나
- 업계에서 검증됨
- 견고한 설계(최대 IP67 보호)
- 옥외용 및 실내용
- 최신 기술 지원
- Wi-Fi 6 및 Wi-Fi 6E까지 지원(2.4GHz, 5GHz, 6GHz)
- 5G(NR)까지 지원(700MHz - 3.8GHz)
- 기타 기술(예: Bluetooth, GNSS 등) 지원
- 다양한 길이의 적합한 동축 케이블
- 적합한 플 및 벽면 마운트

## 일반 주문 데이터

유형	IE-ANT-CELL-MIMO-DO-SMAM	버전
주문 번호	<a href="#">2788120000</a>	무지향성 안테나, 무선 안테나, 최대 5G(NR), 선형, 수직, 2x SMA 수형,
GTIN (EAN)	4064675066385	IP67, 임피던스: 50 Ω
수량	1 ST	
유형	IE-ANT-CELL-SISO-EO-SMAM	버전
주문 번호	<a href="#">2788130000</a>	무지향성 안테나, 무선 안테나, 최대 5G(밴드 n1, n2, n28 등 2.7GHz
GTIN (EAN)	4064675066392	미만 주파수 지원), 수직, SMA 수형, IP66, 임피던스: 50 Ω
수량	1 ST	
유형	IE-ANT-CELL-SISO-LO-NF	버전
주문 번호	<a href="#">2788150000</a>	무지향성 안테나, 무선 안테나, 최대 5G(NR), 수직, N 암형, IP66,
GTIN (EAN)	4064675066415	임피던스: 50 Ω
수량	1 ST	
유형	IE-ANT-CELL/WL-MB-MIMO-...	버전
주문 번호	<a href="#">2788090000</a>	무지향성 안테나, 무선 안테나, WiFi 안테나, 최대 5G(NR), 최대 WiFi
GTIN (EAN)	4064675066354	6 및 6E(IEEE802.11ax), 선형, 수직, 2x SMA 수형, 2x RP-SMA 암형,
수량	1 ST	IP67, 임피던스: 50 Ω
유형	IE-CC-NM-RPSMAM-1M	버전
주문 번호	<a href="#">2788040000</a>	안테나 케이블, 결선 1: N 수형, 결선 2: RP-SMA(수형), 길이: 1 m
GTIN (EAN)	4064675066309	
수량	1 ST	
유형	IE-CC-NM-RPSMAM-2M	버전
주문 번호	<a href="#">1367110000</a>	안테나 케이블, 결선 1: N 수형, 결선 2: RP-SMA(수형), 길이: 2 m
GTIN (EAN)	4050118186376	
수량	1 ST	
유형	IE-CC-NM-RPSMAM-3M	버전
주문 번호	<a href="#">2788050000</a>	안테나 케이블, 결선 1: N 수형, 결선 2: RP-SMA(수형), 길이: 3 m
GTIN (EAN)	4064675066316	
수량	1 ST	
유형	IE-CC-NM-RPSMAM-4M	버전
주문 번호	<a href="#">1367100000</a>	안테나 케이블, 결선 1: N 수형, 결선 2: RP-SMA(수형), 길이: 4 m
GTIN (EAN)	4050118186369	
수량	1 ST	
유형	IE-CC-NM-RPSMAM-5M	버전
주문 번호	<a href="#">2788060000</a>	안테나 케이블, 결선 1: N 수형, 결선 2: RP-SMA(수형), 길이: 5 m
GTIN (EAN)	4064675066323	
수량	1 ST	
유형	IE-CC-NM-SMAM-1M	버전
주문 번호	<a href="#">2788010000</a>	안테나 케이블, 결선 1: N 수형, 결선 2: SMA 수형, 길이: 1 m
GTIN (EAN)	4064675066279	
수량	1 ST	

**IOT-GW30-4G-EU**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**액세서리**

유형	IE-CC-NM-SMAM-2M	버전
주문 번호	<a href="#">1491180000</a>	안테나 케이블, 결선 1: N 수형, 결선 2: SMA 수형, 길이: 2 m
GTIN (EAN)	4050118300741	
수량	1 ST	
유형	IE-CC-NM-SMAM-3M	버전
주문 번호	<a href="#">2788020000</a>	안테나 케이블, 결선 1: N 수형, 결선 2: SMA 수형, 길이: 3 m
GTIN (EAN)	4064675066286	
수량	1 ST	
유형	IE-CC-NM-SMAM-4M	버전
주문 번호	<a href="#">1491190000</a>	안테나 케이블, 결선 1: N 수형, 결선 2: SMA 수형, 길이: 4 m
GTIN (EAN)	4050118300734	
수량	1 ST	
유형	IE-CC-NM-SMAM-5M	버전
주문 번호	<a href="#">2788030000</a>	안테나 케이블, 결선 1: N 수형, 결선 2: SMA 수형, 길이: 5 m
GTIN (EAN)	4064675066293	
수량	1 ST	
유형	IE-CC-NM-SMAM-6M	버전
주문 번호	<a href="#">1491210000</a>	안테나 케이블, 결선 1: N 수형, 결선 2: SMA 수형, 길이: 6 m
GTIN (EAN)	4050118300758	
수량	1 ST	
유형	IE-CC-RPSMAM-RPSMAF-1M	버전
주문 번호	<a href="#">2787950000</a>	안테나 케이블, 결선 1: RP-SMA(수형), 결선 2: RP-SMA 암형, 길이: 1 m
GTIN (EAN)	4064675066217	
수량	1 ST	
유형	IE-CC-RPSMAM-RPSMAF-3M	버전
주문 번호	<a href="#">2787960000</a>	안테나 케이블, 결선 1: RP-SMA(수형), 결선 2: RP-SMA 암형, 길이: 3 m
GTIN (EAN)	4064675066224	
수량	1 ST	
유형	IE-CC-RPSMAM-RPSMAF-5M	버전
주문 번호	<a href="#">2787970000</a>	안테나 케이블, 결선 1: RP-SMA(수형), 결선 2: RP-SMA 암형, 길이: 5 m
GTIN (EAN)	4064675066231	
수량	1 ST	
유형	IE-CC-SMAM-SMAF-1M	버전
주문 번호	<a href="#">2787920000</a>	안테나 케이블, 결선 1: SMA 수형, 결선 2: SMA 암형, 길이: 1 m
GTIN (EAN)	4064675066088	
수량	1 ST	
유형	IE-CC-SMAM-SMAF-5M	버전
주문 번호	<a href="#">2787940000</a>	안테나 케이블, 결선 1: SMA 수형, 결선 2: SMA 암형, 길이: 5 m
GTIN (EAN)	4064675066200	
수량	1 ST	