


TC INL THIRD 7

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



5S와 린 매니지먼트(lean management) 방식에서 착안한
Weidmüller 품 인서트는 작업장을 효율적이고 깔끔하게
정돈된 곳으로 만들어 드립니다. 모듈형 원칙에 따라
설계해 다양한 이점을 제공하며, 개별 요구 사항에 따라
선택하실 수 있습니다.

일반 주문 데이터

주문 번호	2683860000
유형	TC INL THIRD 7
GTIN (EAN)	4050118701975
수량	1 items

TC INL THIRD 7

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

기술 데이터

www.weidmueller.com

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	50 mm	깊이 (인치)	1.9685 inch
높이	446 mm	높이 (인치)	17.559 inch
너비	200 mm	폭 (인치)	7.874 inch
순중량	528 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

기술 데이터

품목 설명	품 인레이 테스터
-------	-----------

공구 수납함

어셈블리	공구 사용
------	-------

분류

ETIM 8.0	EC011819	ETIM 9.0	EC011819
ETIM 10.0	EC011819	ECLASS 14.0	21-07-04-12
ECLASS 15.0	21-07-04-12		

TC INL THIRD 7

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

비접촉 자기장 테스터



- 4 mm 간격에서 반응
- 솔레노이드 밸브, 릴레이, 코일 및 컨택터의 테스트 작동
- 모든 자기장 테스트 가능
- 시각 및 청각 표시
- 손전등 기능 포함

일반 주문 데이터

유형	VT M	버전
주문 번호	2436680000	테스트 공구, 비접촉 자기장 테스터
GTIN (EAN)	4050118450019	
수량	1 ST	

비접촉 전압 테스터



- 4 mm 간격에서 반응
- 전기용량법을 사용하므로 전류 흐름이 필요하지 않음
- 단 몇 밀리의 공차로, 숨겨진 단선 탐지
- 소켓, 케이블 릴, 분배기 등에서 전압이 흐르는 전선 탐지
- 디스플레이: 시각 또는 시청각적 정보 제공
- VT LCL 을 사용한 플래시 기능 포함

일반 주문 데이터

유형	VT LCL	버전
주문 번호	2436670000	테스트 공구, 케이블 검출기
GTIN (EAN)	4050118450033	
수량	1 ST	

LCD 디스플레이 포함



전압 테스터의 주된 기능은 전압의 존재 여부를 확인하는 것입니다. 2-풀 전압 테스터는 작업 보호 규정 요건을 충족하는, 유일하게 인증된 테스트 기기입니다.

- LCD 디스플레이 포함
- VDE 표준 준수
- 높은 피크 전압
- 모든 작업에 적합한 테스터

일반 주문 데이터

유형	VT DIGI PRO	버전
주문 번호	9918870000	테스트 공구, 2극 전압 테스터
GTIN (EAN)	4032248405756	
수량	1 ST	