

IE-CCM-3P-8.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

바이드뮬러 결선 모듈은 케이블 여유분이 없는 제한된 공간에서 수리를 해야할 경우나 파손된 설치 케이블을 연장할 때 항상 유용합니다.

일반 주문 데이터

버전	Connecting module, IP68 (50 m / 24 h)
주문 번호	2685560000
유형	IE-CCM-3P-8.5
GTIN (EAN)	4050118695311
수량	1 items

IE-CCM-3P-8.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



ROHS 준수
UL File Number Search [UL 웹사이트](#)
인증 번호(cURus) E486077

치수 및 중량

순중량 35 g

온도

보관 온도 -40 °C...105 °C
설치 온도

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수
REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 정보

극 수	3	컬러 코드	검정
하우징 기본 재질	나일론, 유리 섬유, UL 인식	접점 재질	황동, 니켈 도금
접점 표면	니켈 도금 CuZn	와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최소	0.75 mm ²
와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최대	3.5 mm ²	전선 결선 단면, 연선	0.75...3.5 mm ²
보호 등급	IP68 (50 m / 24 h)		

전기 속성

공칭 전압 600 V 정격 전류 20 A

일반 표준

인증 번호(cURus) E486077


분류

ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 9.0	27-40-02-12
ECLASS 9.1	27-40-02-12	ECLASS 10.0	27-40-02-12
ECLASS 11.0	27-40-02-12	ECLASS 12.0	27-40-02-12
ECLASS 13.0	27-40-02-12	ECLASS 14.0	27-40-02-12
ECLASS 15.0	27-40-02-12		

도면

www.weidmueller.com

치수 도면



설치 단면

