



바이드물러 결선 모듈은 케이블 여유분이 없는 제한된 공간에서 수리를 해야할 경우나 파손된 설치 케이블을 연장할 때 항상 유용합니다.

### 일반 주문 데이터

버전	결선 모듈, T형, IP68 (50 m / 24 h)
주문 번호	<a href="#">2685590000</a>
유형	IE-CCTM-3P-8.5
GTIN (EAN)	4050118695342
수량	1 items

기술 데이터

승인

승인



ROHS

준수

UL File Number Search

[UL 웹사이트](#)

인증 번호(cURus)

E486077

치수 및 중량

순중량

35 g

온도

보관 온도

작동 온도

-40 °C...105 °C

설치 온도

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태

준수

REACH SVHC

0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 정보

극 수

3

컬러 코드

검정

하우징 기본 재질

나일론, 유리 섬유, UL 인식

접점 재질

황동, 니켈 도금

접점 표면

니켈 도금 CuZn

와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최소

0.75 mm<sup>2</sup>

와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최대

3.5 mm<sup>2</sup>

전선 결선 단면, 연선

0.75...3.5 mm<sup>2</sup>

보호 등급

IP68 (50 m / 24 h)

전기 속성

공칭 전압

600 V

정격 전류

20 A

일반 표준

인증 번호(cURus)

E486077

분류

ETIM 8.0

EC001059

ETIM 9.0

EC001059

ETIM 10.0

EC001059

ECLASS 14.0


27-40-02-12

ECLASS 15.0

27-40-02-12

도면

치수 도면



설치 단면

