

**BG GHDE FUSE PT6**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



FieldPower® 하우징은 매우 견고하며 최고의 UL 난연성 등급 5 VA를 충족합니다.

- "TS 35 PT6" 장착 레일 모듈 및 PT6 접점 유닛을 간편하게 결속할 수 있습니다.
- 힌지 실을 통해 선조립 플러그 케이블도 사용할 수 있습니다.
- 하이 커버 버전으로 장치를 설치할 수 있습니다. 케이블 실에 대해서는 액세서리를 참조하십시오.

**일반 주문 데이터**

|            |   |
|------------|---|
| 버전         | FieldPower® 인클로저, 181 mm, 104 mm, 44 mm, IP65, (완성된 상태), 유리 섬유 강화 폴리카보네이트, 검정 |
| 주문 번호      | <a href="#">2689800000</a>  |
| 유형         | BG GHDE FUSE PT6  |
| GTIN (EAN) | 4050118703108   |
| 수량         | 10 items  |

**BG GHDE FUSE PT6**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

|     |        |         |             |
|-----|--------|---------|-------------|
| 깊이  | 44 mm  | 깊이 (인치) | 1.7323 inch |
| 높이  | 181 mm | 높이 (인치) | 7.126 inch  |
| 너비  | 104 mm | 폭 (인치)  | 4.0945 inch |
| 순중량 | 208 g  |         |             |

온도

보관 온도 -40 °C...85 °C 작동 온도 -40 °C...85 °C

환경 제품 규정 준수

|            |  |
|------------|--|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재                                     |
| REACH SVHC | Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |
| SCIP       | 210f646e-64fd-46de-9a7c-8dff222ea2cb           |

일반 데이터

|              |                  |           |                |
|--------------|------------------|-----------|----------------|
| 기본 재질        | PC, GRP          | 절연재       | GF 10          |
| 인클로저 재질      | 유리 섬유 강화 폴리카보네이트 | 실리콘       | 아니요            |
| 컬러 코드        | 검정               | 보호 등급     | IP65, (완성된 상태) |
| UL 94 가연성 등급 | 5VA              | 커버 스크류 토크 | 2 Nm           |
| 커버 부착        | TX20 스크류         | 잠금 가능     | 아니요            |
| 장착 유형        | 스크류 장착, 고정 러그    | 설치 권고     | 덜개 스크류 포함      |

분류

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000261    | ETIM 9.0    | EC000261    |
| ETIM 10.0   | EC000261    | ECLASS 14.0 | 27-18-01-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-01-01 |             |             |


**BG GHDE FUSE PT6**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

도면

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

드릴링 템플릿



## BG GHDE FUSE PT6

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## 액세서리

www.weidmueller.com

### DMS PRO



바이드물러의 토크 스크류드라이버는 인체공학적으로 설계되어 있기 때문에 한 손만으로도 충분히 사용이 가능합니다. 어떤 설치 위치에서 사용해도 피로감을 유발하지 않습니다. 또한 자동 토크 리미터가 통합되어 있으며, 재현 정확도가 높습니다.

### 일반 주문 데이터

|            |                            |               |  |
|------------|----------------------------|---------------|--|
| 유형         | DMS PRO                    | 버전            |  |
| 주문 번호      | <a href="#">1479120000</a> | Mounting tool |  |
| GTIN (EAN) | 4050118287011              |               |  |
| 수량         | 1 ST                       |               |  |

### 비트 E6,3 - Torx®



바이드물러의 비트는 뛰어난 품질, 제품의 다양성과 효율성 측면에서 사용자들에게 큰 사랑을 받고 있습니다. 컴퓨터가 제어하는 경화법은 바이드물러가 높은 품질 표준을 지속적으로 유지할 수 있도록 보장합니다. 고품질의 원자재를 사용함으로써 관련 DIN 표준에 지정된 토크보다 훨씬 높은 토크에 이를 수 있습니다.

- DIN 5261 - PH/PZ 비트,
  - DIN 5263 - 일자 비트,
  - Camcar 표준 - TORX 비트
- 높은 토크에서도 긴 수명을 보장하므로 일반적인 상황에서 매우 이상적인 솔루션이 될 수 있습니다. 이점은 다음과 같습니다.
- 모든 스크류 유형에 적합합니다. 경도(59-61 HRC)가 뛰어나기 때문에 수동 공구나 전동 공구와 함께 사용할 수 있습니다.
  - 뛰어난 마모 저항으로 기대 수명이 높습니다.
  - 모든 DIN 스크류에서 최적의 피팅이 가능하기 때문에 마모가 적고 토크 전달이 뛰어납니다.
  - 일관된 높은 품질로 관련 ISO 표준에 따라 전문가적 품질 기준을 충족할 수 있도록 제조되었습니다.

### 일반 주문 데이터

|            |                            |             |  |
|------------|----------------------------|-------------|--|
| 유형         | BIT E6,3 T20 X 70          | 버전          |  |
| 주문 번호      | <a href="#">2749010000</a> | 스크류드라이버 인서트 |  |
| GTIN (EAN) | 4050118895308              |             |  |
| 수량         | 5 ST                       |             |  |

**BG GHDE FUSE PT6**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

크기 1호



FieldPower® 하우징은 매우 견고하며 최고의 UL 난연성 등급 5 VA를 충족합니다.

- "TS 35 PT6" 장착 레일 모듈 및 PT6 접점 유닛을 간편하게 결속할 수 있습니다.
- 힌지 실을 통해 선조립 플러그 케이블도 사용할 수 있습니다.
- 하이 커버 버전으로 장치를 설치할 수 있습니다. 케이블 실에 대해서는 액세서리를 참조하십시오.

일반 주문 데이터

|            |                            |  |  |
|------------|----------------------------|--|--|
| 유형         | GH PT6                     | 버전   |  |
| 주문 번호      | <a href="#">1070140000</a> | FieldPower® 인클로저, 181 mm, 104 mm, 42 mm, IP65, |  |
| GTIN (EAN) | 4032248825813              | (완성된 상태), 유리 섬유 강화 폴리카보네이트, 검정                 |  |
| 수량         | 10 ST                      |  |  |