

**SAI-4-S 8P M12**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**제품 이미지**

M12 분배기에는 다양한 버전이 있습니다. 4, 6 또는 8 M12 슬롯은 4 또는 5 극 디자인입니다. 그룹 출구는 고정된 케이블 버전, 사용자 결선을 위한 후드 버전 또는 M23버전으로 설계됩니다. 특수 버전도 있습니다. 예를 들어 모든 결선 유형에 사용할 수 있는 일대일 분배기나 Ex Zone 1에 승인된 분배기도 있습니다.

**일반 주문 데이터**

버전	M23 아울렛 채용, 19-풀, 30 V, A-코딩, LED: 예, LED 이니시에이터: 아니요, 배선 유형: 사용자 지정
주문 번호	<a href="#">2694040000</a>
유형	SAI-4-S 8P M12
GTIN (EAN)	4050118701524
수량	1 items

## SAI-4-S 8P M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

## 승인

승인



RoHS

준수

## 치수 및 중량

순중량

154 g

## 온도

작동 온도

-20 - 90°C

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태

준수, 예외 존재

RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

22cbd99b-5f46-4c36-9938-bd61e241a9ab

## 일반 기술 데이터

보호 등급

IP68

플러그인 스테이션 코딩

A-코딩

극 수

8

접점 소켓 수

4

오염 심각도

3

화재 시 동작

V-O

LED

예

LED 이니시에이터

아니요

작동 표시에 대한 LED 색상

녹색

## 결선 데이터

분배기 아울렛

M23 아울렛 채용, 19-풀

## 기술 데이터 케이블

극 수

8

케이블 캐리어에 적합

아니요

## 재질 데이터

하우징 기본 재질

Pocan

분배기 재질

플라스틱

하우징 색상

회색, RAL 7032

후드 실링 재질

Viton

스크류 소켓

CuZn, 니켈 도금

접점 재질

CuZn

접점 표면

금도금

접점 캐리어 재질

PBT(UL 94 V0)

## 전기 데이터

정격 전압, 최소

10 V

정격 전압, 최대

30 V

테스트 전압

1 kV

슬롯당 최대 전류 전달 용량

1 A

총 전류

10 A

신호당 전류

1 A

전기 절연 사용 가능

아니요

## 분류

ETIM 8.0

EC003558

ETIM 9.0

EC003558

ETIM 10.0

EC003558

ECLASS 14.0

27-44-01-11

**SAI-4-S 8P M12**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**기술 데이터**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)




ECLASS 15.0

27-44-01-11

**SAI-4-S 8P M12**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**도면****배선도****폴 계획**


## SAI-4-S 8P M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 액세서리

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 블랭크



ESG는 실제 테스트를 거친 MultiCard 형식의 마커로, 수많은 잘 알려진 전기 장치에 사용할 수 있습니다. 따라서 고대비 형태의 고품질 장치 마킹이 가능합니다.

Siemens, ABB, Beckhoff 등 다양한 제조사 장치용으로 다양한 유형의 제품이 마련되어 있습니다.

## 장점 요약:

- 범용 태그, 자체 접착식 또는 클립온 태그, 유형에 따라 다름
  - 정렬된 장치(예: 회로 차단기)의 경우, 태그 레일에 클립핑할 수 있는 ESG 마커를 공급합니다.
  - 사양에 따른 개별 레이저 품질 인쇄
- 맞춤 인쇄용: 귀하의 라벨링 사양에 대한 바이드뮬러의 라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO Online(미설치)의 파일을 보내주십시오.

## 일반 주문 데이터

유형	ESG 9/20 MC NE WS	버전
주문 번호	<a href="#">1609940000</a>	ESG, 디바이스 마커 x 20 mm, PA 66, 컬러 코드: 흰색, 플러그형
GTIN (EAN)	4008190203528	
수량	200 ST	