

## IE-USB-A-A-1.8M-ML

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



조립된 IE 케이블

### 일반 주문 데이터

버전	USB 케이블, USB A, 기계적 체결 장치, USB A, 기계적 체결 장치, PVC, 1.8 m
주문 번호	<a href="#">2695980018</a>
유형	IE-USB-A-A-1.8M-ML
GTIN (EAN)	4050118702835
수량	1 items

## IE-USB-A-A-1.8M-ML

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## 기술 데이터

### 승인

승인



ROHS 준수

### 치수 및 중량

길이	1.8 m	길이 (인치)	70.8661 inch
순중량	70 g		

### 온도

보관 온도	작동 온도	0 °C...80
설치 온도		

### 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

### 케이블의 기술 사양

외피 색상 검정

### 일반 기술 데이터

접점 표면 금 도금 니켈

### 케이블 구조

외피 직경	4.5 mm	외피 색상	검정
단면적	2*AWG28 + 2*AWG24	외피 직경, 최대	4.7 mm
외피 직경, 최소	4.3 mm	재질 외피	PVC

### 플러그, 우

플러그 우측 USB A, IP20, 수형 접점, 직선, 플러그, 기계적 체결 장치, 플라스틱, 차폐

### 플러그, 좌

플러그 좌측 USB A, IP20, 수형 접점, 직선, 플러그, 기계적 체결 장치, 플라스틱, 차폐

### 분류

ETIM 8.0	EC001408	ETIM 9.0	EC001408
ETIM 10.0	EC001408	ECLASS 14.0	27-06-01-06
ECLASS 15.0	27-06-01-06		

**Dimensional drawing**



**제품 장점**

