

그림과 유사



바이트몰러에서는 센서-액추에이터 케이블 작업을 위한 다양한 공구와 액세서리를 제공합니다.

일반 주문 데이터

버전	공구, 압착 공구 인서트
주문 번호	2696260000
유형	IE-TMC-PX1
GTIN (EAN)	4064675015796
수량	1 items

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	23.75 mm	깊이 (인치)	0.935 inch
길이	23.6 mm	길이 (인치)	0.9291 inch
순중량	22 g		

온도

설치 온도

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

기술 데이터

버전	압착 공구용, 핀 커넥터
----	---------------

공구 데이터 압착

압착 유형/프로파일	4-인덴트 압착	조정 가능 크리핑 범위 AWG	AWG 20, AWG 22, AWG 24, AWG 26
------------	----------	------------------	--------------------------------

접점 설명

접점의 유형	회전 접점	컨덕터 단면적, 최대 AWG	AWG 22
컨덕터 단면적, 최소 AWG	AWG 26		

분류

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

액세서리

M12X 크립프 접점

M12X용 정밀 가공 크립프 접점



일반 주문 데이터

유형	IE-PIC-M12X-P-22/26	버전	
주문 번호	2664880000	접점, 불포함, 핀	
GTIN (EAN)	4050118765342		
수량	100 ST		