


IE-TMC-PX2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

그림과 유사



바이드뮬러에서는 센서-액추에이터 케이블 작업을 위한 다양한 공구와 액세서리를 제공합니다.

일반 주문 데이터

| | |
|------------|----------------------------|
| 버전 | 공구, 압착 공구 인서트 |
| 주문 번호 | 2696270000 |
| 유형 | IE-TMC-PX2 |
| GTIN (EAN) | 4064675015918 |
| 수량 | 1 items |

IE-TMC-PX2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

RoHS 준수

치수 및 중량

| | | | |
|-----|----------|---------|-------------|
| 깊이 | 23.75 mm | 깊이 (인치) | 0.935 inch |
| 길이 | 23.6 mm | 길이 (인치) | 0.9291 inch |
| 순중량 | 22 g | | |

온도

설치 온도

환경 제품 규정 준수

| | |
|------------|---------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재 |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 |

기술 데이터

버전

입착 공구용, 소켓

공구 데이터 압착

| | | | |
|------------|----------|------------------|--------------------------------|
| 압착 유형/프로파일 | 4-인덴트 압착 | 조정 가능 크림핑 범위 AWG | AWG 20, AWG 22, AWG 24, AWG 26 |
|------------|----------|------------------|--------------------------------|

접점 설명

| | | | |
|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 접점의 유형 | 회전 접점 | 컨덕터 단면적, 최대 AWG | AWG 22 |
| 컨덕터 단면적, 최소 AWG | AWG 26 | | |

분류

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000168 | ETIM 9.0 | EC000168 |
| ETIM 10.0 | EC000168 | ECLASS 14.0 | 21-04-38-11 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-38-11 | | |

IE-TMC-PX2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

액세서리

www.weidmueller.com

M12X 크림프 접점

M12X용 정밀 가공 크림프 접점



일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|-------------|
| 유형 | IE-PIC-M12X-S-22/26 | 버전 |
| 주문 번호 | 2673440000 | 접점, 불포함, 소켓 |
| GTIN (EAN) | 4050118765359 | |
| 수량 | 100 ST | |