



전류 및 전압 변압기 배선
스프링 및 스크류 결선 기술을 특징으로 하는 당사의
개폐 테스트 단자대 블록은 전류와 전압, 전력을 안전하고
정교한 방식으로 측정하는 데 중요한 모든 변환 회로를
생성할 수 있도록 지원합니다.

일반 주문 데이터

버전	점프바 (단자대), 스크류, 주황색, 41 A, 극 수: 6, 피치(mm)(P): 8.00, 절연: 예, 너비: 42.3 mm
주문 번호	2702230000
유형	WKB 1/6
GTIN (EAN)	4064675023470
수량	40 items
현지 제품	일부 국가에서만 출시됩니다.

기술 데이터

승인

ROHS 준수

일반 주문 데이터

현지 제품 일부 국가에서만 출시됩니다.

치수 및 중량

깊이	6.1 mm	깊이 (인치)	0.2402 inch
높이	9.3 mm	높이 (인치)	0.3661 inch
너비	42.3 mm	폭 (인치)	1.6654 inch
순중량	4.52 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

등급 데이터

정격 전류 41 A

시스템 사양

버전 점프바

일반

극 수 6

자재 데이터

기본 재질 폴리아미드 66 컬러 코드 주황색
 UL 94 가연성 등급 V-2

추가 기술 데이터

장착물 유형 스크류 폭발 테스트 버전 아니요
 장착 유형 스크류

크기

피치(mm)(P) 8.00 mm

분류

ETIM 8.0 EC000489 ETIM 9.0 EC000489
 ETIM 10.0 EC000489 ECLASS 14.0 27-25-03-03
 ECLASS 15.0 27-25-03-03