


HDC MMARK 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



RockStar® 사각커넥터에는 코딩 시스템, 차폐 클램프, 커버 플레이트 및 교체 실과 같이 효율적이고 기능적이며 안전한 시스템 배선을 위한 적절한 액세서리가 포함됩니다.

일반 주문 데이터

버전	Marking tags, Heavy duty connector assemblies
주문 번호	2710590000
유형	HDC MMARK 4
GTIN (EAN)	4050118783902
수량	640 items

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

너비 3.1 mm 폭 (인치) 0.122 inch
 순중량 0.17 g

온도

한계 온도 -40 °C ... 125 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

버전 ModuPlug MHE 4X 모듈용 기본 재질 PA 66, POM

일반 데이터

인쇄 방향	수평	버전	ModuPlug MHE 4X 모듈용
너비	3.1 mm	UL 94 가연성 등급	V-2, HB
작동 온도 범위, 최대	125 °C	작동 온도 범위, 최소	-40 °C
컬러 코드	흰색	기본 재질	PA 66, POM
인쇄 문자	블랭크	호환 가능 프린터	MCP BASIC 2 , MCP PLUS 2

분류

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		



전기 모듈



연질 개별 솔루션을 위한 4개의 모듈 사이즈로 공간을 상당히 절감해줍니다. 더욱 작아진 피치 역시 최적화된 디자인을 잘 말해줍니다.

일반 주문 데이터

유형	HDC MHE 4X FP	버전
주문 번호	2636060000	신호 모듈, 250 V, 16 A, 극 수: 4, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 암형 (Female), 필요한 플러그인 슬롯 개수: 0.5
GTIN (EAN)	4050118692808	
수량	1 ST	
유형	HDC MHE 4X MP	버전
주문 번호	2636070000	신호 모듈, 250 V, 16 A, 극 수: 4, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 수형 (Male), 필요한 플러그인 슬롯 개수: 0.5
GTIN (EAN)	4050118692815	
수량	1 ST	
유형	HDC MHE 4X2 FP	버전
주문 번호	2636080000	신호 모듈, 250 V, 16 A, 극 수: 4, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 암형 (Female), 필요한 플러그인 슬롯 개수: 0.5
GTIN (EAN)	4050118692822	
수량	1 ST	
유형	HDC MHE 4X2 MP	버전
주문 번호	2636090000	신호 모듈, 250 V, 16 A, 극 수: 4, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 수형 (Male), 필요한 플러그인 슬롯 개수: 0.5
GTIN (EAN)	4050118692839	
수량	1 ST	