

ESG-LP 6/15 MM WS



일반 주문 데이터

| | |
|------------|-----------------------------|
| 버전 | ESG, 디바이스 마커, 6 x 15 mm, 흰색 |
| 주문 번호 | 2711840000 |
| 유형 | ESG-LP 6/15 MM WS |
| GTIN (EAN) | 4050118750096 |
| 수량 | 24000 items |

ESG-LP 6/15 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

| | | | |
|-----|---------|---------|-------------|
| 깊이 | 0.05 mm | 깊이 (인치) | 0.002 inch |
| 높이 | 6 mm | 높이 (인치) | 0.2362 inch |
| 너비 | 15 mm | 폭 (인치) | 0.5906 inch |
| 순중량 | 0.02 g | | |

온도

작동 온도 범위 -40...150 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

| | | | |
|--------------|-----------------------------------|---------------|--------------|
| 접착물 | 아크릴 접착제 | 버전 | 자체 접착, 무할로겐 |
| 너비 | 15 mm | UL 94 가연성 등급 | V-0 |
| 작동 온도 범위, 최대 | 150 °C | 작동 온도 범위, 최소 | -40 °C |
| 컬러 코드 | 흰색 | 할로겐 | 아니요 |
| 기본 재질 | 폴리아미드 | 인쇄 문자 | 없음 |
| 라벨링 필드의 크기 | 6 x 15 mm | UL 969에 따른 인증 | 예 |
| 호환 가능 프린터 | THM MULTIMARK LPC | 작동 온도 범위 | -40...150 °C |

디바이스 마커

할로겐 아니요

분류

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ETIM 10.0 | EC001288 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 | | |



ESG-LP 6/15 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

잉크 리본



이 프린터는 열전사 기술 덕분에 뛰어난 인쇄 결과를 제공합니다. 다양한 재료와 Windows에서의 사용자 친화적인 인쇄 시스템으로 간편하게 마킹을 최적화할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|------------|--|
| 유형 | RIBBON MM-TB 25/360 SW | 버전 | |
| 주문 번호 | 2005090000 | Ink ribbon | |
| GTIN (EAN) | 4050118390216 | | |
| 수량 | 1 ST | | |

THM MULTIMARK



이 프린터는 열전사 기술 덕분에 뛰어난 인쇄 결과를 제공합니다. 다양한 재료와 Windows에서의 사용자 친화적인 인쇄 시스템으로 간편하게 마킹을 최적화할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|----|--|
| 유형 | THM MMP EXT.RH | 버전 | |
| 주문 번호 | 1302920000 | | |
| GTIN (EAN) | 4050118102307 | | |
| 수량 | 1 ST | | |