

## THM WO-Q 25/19.1 WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



릴 형태의 THM WriteOn 케이블 마커는 최대 외경 36 mm의 도체 및 케이블 라벨링에 사용됩니다. 투명한 접착식 스트립이 마커 표면에 인쇄를 고정하고 보호합니다.

- 마킹을 투명 접착 스트립으로 감싸서 먼지 및 마손으로부터 보호
- 고품질 열전사 프린터로 간편하고 빠른 인쇄

### 일반 주문 데이터

|            |                                                 |
|------------|-------------------------------------------------|
| 버전         | THM, 컨덕터 및 케이블 마커, 2 - 3.8 mm, 25 x 19.1 mm, 흰색 |
| 주문 번호      | <a href="#">2711870000</a>                      |
| 유형         | THM WO-Q 25/19.1 WS                             |
| GTIN (EAN) | 4050118750065                                   |
| 수량         | 1000 items                                      |

## 기술 데이터

### 승인

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 준수 |
|------|----|

### 치수 및 중량

|     |         |         |             |
|-----|---------|---------|-------------|
| 깊이  | 0.03 mm | 깊이 (인치) | 0.0012 inch |
| 높이  | 25 mm   | 높이 (인치) | 0.9842 inch |
| 너비  | 19.1 mm | 폭 (인치)  | 0.752 inch  |
| 순중량 | 0.08 g  |         |             |

### 온도

|          |              |
|----------|--------------|
| 작동 온도 범위 | -40...150 °C |
|----------|--------------|

### 환경 제품 규정 준수

|            |                     |
|------------|---------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재          |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 |

### 일반 데이터

|               |                                                                    |      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|------|
| 접착물           | 폴리아크릴 접착제                                                          |      |
| 인쇄 방향         | 수평 및 수직                                                            |      |
| 인쇄 유형         | 검은색                                                                |      |
| 너비            | 19.1 mm                                                            |      |
| UL 94 가연성 등급  | V-0                                                                |      |
| 작동 온도 범위, 최대  | 150 °C                                                             |      |
| 작동 온도 범위, 최소  | -40 °C                                                             |      |
| 컬러 코드         | 흰색                                                                 |      |
| 할로겐           | 아니요                                                                |      |
| 기본 재질         | 폴리에스테르 필름                                                          |      |
| 인쇄 문자         | 없음                                                                 |      |
| 패키지 단위당 조합 개수 | 공급 형태                                                              | 라벨 릴 |
| 라벨링 필드의 크기    | 25 x 9 mm                                                          |      |
| UL 969에 따른 인증 | 예                                                                  |      |
| 호환 가능 프린터     | <a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a> |      |
| 콤비네이션당 마커 개수  | 1 Label reel = Conductor and cable markers                         |      |
| 작동 온도 범위      | -40...150 °C                                                       |      |
| 롤당 수          | 1000                                                               |      |

### 컨덕터 및 케이블 마커

|              |            |              |                    |
|--------------|------------|--------------|--------------------|
| 할로겐          | 아니요        | 전선 굵기, 최대    | 11 mm <sup>2</sup> |
| 컨덕터 O.D., 최대 | 3.8 mm     | 컨덕터 O.D., 최소 | 2 mm               |
| 컨덕터 O.D.     | 2 - 3.8 mm | 결선된 와이어의 단면적 | 11 mm <sup>2</sup> |

### 분류

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |



### 액세서리

#### 잉크 리본



이 프린터는 열전사 기술 덕분에 뛰어난 인쇄 결과를 제공합니다. 다양한 재료와 Windows에서의 사용자 친화적인 인쇄 시스템으로 간편하게 마킹을 최적화할 수 있습니다.

#### 일반 주문 데이터

|            |                            |            |
|------------|----------------------------|------------|
| 유형         | RIBBON MM 76/360 SW        | 버전         |
| 주문 번호      | <a href="#">2005080000</a> | Ink ribbon |
| GTIN (EAN) | 4050118389951              |            |
| 수량         | 1 ST                       |            |
| 유형         | RIBBON MM 110/360 SW       | 버전         |
| 주문 번호      | <a href="#">2005070000</a> | Ink ribbon |
| GTIN (EAN) | 4050118390049              |            |
| 수량         | 1 ST                       |            |