

THM WO-Q VIN 25/19.1 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



릴 형태의 THM WriteOn 케이블 마커는 최대 외경 36 mm의 도체 및 케이블 라벨링에 사용됩니다. 투명한 접착식 스트립이 마커 표면에 인쇄를 고정하고 보호합니다.

- 마킹을 투명 접착 스트립으로 감싸서 먼지 및 마손으로부터 보호
- 고품질 열전사 프린터로 간편하고 빠른 인쇄

일반 주문 데이터

| | |
|------------|---|
| 버전 | THM, 컨덕터 및 케이블 마커, 2 - 4 mm, 25 x 19.1 mm, 흰색 |
| 주문 번호 | 2711910000 |
| 유형 | THM WO-Q VIN 25/19.1 WS |
| GTIN (EAN) | 4050118750027 |
| 수량 | 1000 items |

THM WO-Q VIN 25/19.1 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

| | | | |
|-----|---------|---------|-------------|
| 깊이 | 0.08 mm | 깊이 (인치) | 0.0031 inch |
| 높이 | 25 mm | 높이 (인치) | 0.9842 inch |
| 너비 | 19.1 mm | 폭 (인치) | 0.752 inch |
| 순중량 | 0.12 g | | |

온도

작동 온도 범위 -40...80 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

| | | | |
|---------------|--|------|--|
| 접착물 | 폴리아크릴 접착제 | | |
| 인쇄 방향 | 수평 및 수직 | | |
| 인쇄 유형 | 검은색 | | |
| 너비 | 19.1 mm | | |
| UL 94 가연성 등급 | V-0 | | |
| 작동 온도 범위, 최대 | 80 °C | | |
| 작동 온도 범위, 최소 | -40 °C | | |
| 컬러 코드 | 흰색 | | |
| 할로겐 | 예 | | |
| 기본 재질 | 비닐 필름 | | |
| 인쇄 문자 | 없음 | | |
| 패키지 단위당 조합 개수 | 공급 형태 | 라벨 릴 | |
| UL 969에 따른 인증 | 예 | | |
| 호환 가능 프린터 | THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS | | |
| 조합네이션당 마커 개수 | 1 Label reel = Conductor and cable markers | | |
| 작동 온도 범위 | -40...80 °C | | |
| 롤당 수 | 1000 | | |

컨덕터 및 케이블 마커

| | | | |
|--------------|----------|--------------|--------------------|
| 할로겐 | 예 | 전선 굵기, 최대 | 12 mm ² |
| 컨덕터 O.D., 최대 | 4 mm | 컨덕터 O.D., 최소 | 2 mm |
| 컨덕터 O.D. | 2 - 4 mm | 결선된 와이어의 단면적 | 12 mm ² |

분류

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |



잉크 리본



이 프린터는 열전사 기술 덕분에 뛰어난 인쇄 결과를 제공합니다. 다양한 재료와 Windows에서의 사용자 친화적인 인쇄 시스템으로 간편하게 마킹을 최적화할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|------------|--|
| 유형 | RIBBON MM 76/360 SW | 버전 | |
| 주문 번호 | 2005080000 | Ink ribbon | |
| GTIN (EAN) | 4050118389951 | | |
| 수량 | 1 ST | | |
| 유형 | RIBBON MM 110/360 SW | 버전 | |
| 주문 번호 | 2005070000 | Ink ribbon | |
| GTIN (EAN) | 4050118390049 | | |
| 수량 | 1 ST | | |