

**STB 21.6/IH/BR WTL6/3**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**제품 이미지**

테스트 어댑터와 테스트 플러그는 단자대 블록과 테스트 장비 간의 전기 결선에 사용됩니다. 이러한 방식으로 유선 상태에서 전기적 접점을 설정할 수 있으며 측정을 쉽게 수행할 수 있습니다.

**일반 주문 데이터**

버전	소켓 (단자대). 플러그인 깊이: 11.1 mm, 3.00 mm, 깊이: 26.6 mm
주문 번호	<a href="#">2715530000</a>
유형	STB 21.6/IH/BR WTL6/3
GTIN (EAN)	4050118782134
수량	50 items

**STB 21.6/IH/BR WTL6/3**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**기술 데이터****승인**

ROHS	준수
------	----

**치수 및 중량**

깊이	26.6 mm	깊이 (인치)	1.0472 inch
높이	6.1 mm	높이 (인치)	0.2402 inch
너비	6.1 mm	폭 (인치)	0.2402 inch
직경	6.1 mm	순중량	2.32 g

**온도**

주변 온도	-5 °C...40 °C	연속 작동 온도, 최소	-50 °C
연속 작동 온도, 최대	100 °C		

**환경 제품 규정 준수**

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	dce63e23-eea1-4eaa-9071-1c98fc8fa2ea

**시스템 사양**

버전	단자대용
----	------

**일반**

작동 온도 범위, 최대	100 °C
--------------	--------

**자재 데이터**

기본 재질	폴리아미드 66	컬러 코드	갈색
UL 94 가연성 등급	V-0		

**추가 기술 데이터**

장착물 유형	스크류	폭발 테스트 버전	아니요
장착 유형	스크류		

**크기**

직경	6.1 mm	나사선 메트릭 크기, 외부	3.00 mm
플러그인 깊이	11.1 mm		

**분류**

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		