



Klippon® Connect TTB 제품군은 사소한 것 하나까지 모두 완벽한 연결을 지원하기 위해 다양한 액세서리를 제공합니다. 따라서 요구되는 규범을 준수하는 동시에 장착이 용이합니다. 모든 기능 및 안전 관련 구성 요소는 단자대 블록에 연결됩니다. 이는 설치 및 유지 보수 작업 중에 변압 변류기 회로의 안정성을 높입니다.

일반 주문 데이터

버전	소켓 (단자대), 플러그인 길이: 11.5 mm, 깊이: 51.3 mm
주문 번호	<a href="#">2715540000</a>
유형	TS TTB 6 BR
GTIN (EAN)	4050118769609
수량	48 items

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	51.3 mm	깊이 (인치)	2.0197 inch
높이	9.4 mm	높이 (인치)	0.3701 inch
너비	6.3 mm	폭 (인치)	0.248 inch
순중량	1.1 g		

온도

보관 온도	-25 °C...55 °C	주변 온도	-60 °C...85 °C
연속 작동 온도, 최소	-60 °C	연속 작동 온도, 최대	130 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반

작동 온도 범위, 최대	130 °C
--------------	--------

자재 데이터

기본 재질	Wemid	컬러 코드	갈색
UL 94 가연성 등급	V-0		

추가 기술 데이터

장착물 유형	플러그	폭발 테스트 버전	아니요
장착 유형	플러그		

크기

플러그인 깊이	11.5 mm
---------	---------

분류

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		



