

PRINTJET CONNECT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



PrintJet CONNECT는 성능이 입증된 바이드물러 PrintJet 시리즈를 한 단계 더 발전시킨 제품입니다. 현대 산업용 수요와 패널 빌딩에 중점을 두고 최고 수준의 공정 및 비용 효율성과 지능형 네트워킹, 완전한 데이터 일관성을 하나로 결합했습니다. 예를 들어, 고객은 마킹 공정에서 기존 데이터를 직접 사용해 작업 효율을 높이고 오류 발생률은 최소화할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

버전	마킹 시스템, 잉크젯 기술, 1200 DPI, Multicard, MetalliCard
주문 번호	2715590000
유형	PRINTJET CONNECT
GTIN (EAN)	4064675016922
수량	1 items

PRINTJET CONNECT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



ROHS 준수

치수 및 중량

길이	930 mm	길이 (인치)	36.6141 inch
높이	454 mm	높이 (인치)	17.874 inch
너비	590 mm	폭 (인치)	23.2283 inch
순중량	43693 g		

온도

주변 온도 18 °C...32 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6a, 6c, 7a, 7cl, 34
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Hexahydromethylphthalic anhydride 19438-60-9, Cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride 85-42-7, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1, 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol 79-94-7
SCIP	1019ebc1-7078-40d9-974d-3aa332713b10

라벨링 시스템

마터 유형	Multicard, MetalliCard	연료 공급 시스템	잉크 카트리지, CMYK
인쇄 방법	잉크젯 기술	인터페이스	USB, LAN, Wi-Fi
소프트웨어	M-Print® PRO	공급 전압	230 V AC/16 A, 115 V AC / 20 A
운영 체제	Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11	프린터 드라이버	Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11
인쇄 속도	인쇄 품질에 따라 다름	인쇄 해상도, 최대	1200 DPI
인도 시 포함	PrintJet CONNECT, 전원 케이블, USB 케이블, 1 유닛 DEK 5/5, 2 x PrintJet Cleaner 티슈, 빠른 시작 가이드, 먼지 커버, CMYK 잉크 카트리지 1세트		

분류

ETIM 8.0	EC000610	ETIM 9.0	EC000610
ETIM 10.0	EC000610	ECLASS 14.0	24-32-11-90
ECLASS 15.0	24-32-11-90		

PRINTJET CONNECT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

액세서리

www.weidmueller.com

PrintJet CONNECT

PrintJet CONNECT용 액세서리 및 소모품



일반 주문 데이터

유형	PJ CON CLEANING UNIT	버전
주문 번호	2715700000	
GTIN (EAN)	4064675042099	
수량	1 ST	
유형	PJ CON FLUID SET	버전
주문 번호	2715650000	
GTIN (EAN)	4064675036036	
수량	1 ST	
유형	PJ CON INK C	버전
주문 번호	2715610000	
GTIN (EAN)	4064675041573	
수량	1 ST	
유형	PJ CON INK K	버전
주문 번호	2715640000	
GTIN (EAN)	4064675041887	
수량	1 ST	
유형	PJ CON INK M	버전
주문 번호	2715620000	
GTIN (EAN)	4064675042044	
수량	1 ST	
유형	PJ CON INK Y	버전
주문 번호	2715630000	
GTIN (EAN)	4064675041580	
수량	1 ST	
유형	PJ CON INK SET	버전
주문 번호	2715600000	
GTIN (EAN)	4064675041566	
수량	1 ST	
유형	PJ CON SERVICE FLAP	버전
주문 번호	2715690000	
GTIN (EAN)	4064675042082	
수량	1 ST	
유형	PJ CON TEXTILE COVER	버전
주문 번호	2715670000	
GTIN (EAN)	4064675042068	
수량	1 ST	
유형	PJ CON WASTE PAD	버전
주문 번호	2715660000	
GTIN (EAN)	4064675042051	
수량	1 ST	

M-Print® PRO



마커 및 라벨용 M-Print® PRO 인쇄 및 주문 소프트웨어®는 바이드물러 라벨과 마커를 인쇄하고 주문할 수 있는 전문 Windows® 기반 솔루션입니다. 이 소프트웨어를 통해 전기 장비의 식별 과정을 최적화할 수 있습니다. 마킹 재료를 쉽고 전문적이며 빠르게 설계 및 주문할 수 있으며, 텍스트, 프레임, 라인, 그래픽, 바코드, 일련 번호, 사진을 사용할 수 있습니다.

- 이미지, 웹사이트 링크 및 제품 데이터 시트를 포함한 모든 라벨 및 마커용 통합 제품 카탈로그
- 마커 및 라벨을 필요한 레벨 수로 디자인 가능
- 개별 텍스트 문자의 맞춤형 형식(RTF)
- 텍스트 및 그 형식을 복사하여 붙여넣기
- UNICODE를 지원하는 20개 언어로 제공
- 라벨 및 스프레드시트 또는 Microsoft Excel에서 직접 데이터 입력
- 등급, 숫자 및 영숫자 카운터 및 시퀀스 생성
- 다양한 이미지 형식(*.bmp, *.wmf, *.png, *.ico, *.jpeg, *.jpg, *.tif, *.gif)
- 전기 엔지니어링에 사용되는 기호가 포함된 이미지 라이브러리
- 제품-프린터 배정 옵션, 예: PrintJet용 ESG 9/20, 열전사 프린터용 MultiMark
- 인터넷을 통한 온라인 업데이트 서비스
- WMC(Weidmueller Configurator) 인터페이스
- 고객 자신의 가져오기 스크립트 생성을 위한 여러 파일 형식(*.txt, *.csv, *.xml, etc.)의 가져오기 마법사
- CAE 시스템에서 데이터 전송
- 영구 인쇄 미리보기: 디자인 단계, WYSIWYG 편집 단계에서도 인쇄물의 모습을 확인하십시오.
- 지원 출력 장치: 바이드물러 프린터 전 제품(예: PrintJet CONNECT, THM MultiMark 등) 및 Microsoft Windows® 드라이버를 사용하는 일반 프린터
- 출력 기기의 빠르고 최적의 적응
- 마커 및 라벨의 다중 구성

일반 주문 데이터

유형	M-PRINT PRO	버전	
주문 번호	1905490000	마킹용 소프트웨어, 소프트웨어, Windows 10, Windows 11, 프린터	
GTIN (EAN)	4032248526291	소프트웨어	
수량	1 ST		