

PRINTJET CONNECT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



PrintJet CONNECT는 성능이 입증된 바이드물러 PrintJet 시리즈를 한 단계 더 발전시킨 제품입니다. 현대 산업용 수요와 패널 빌딩에 중점을 두고 최고 수준의 공정 및 비용 효율성과 지능형 네트워킹, 완전한 데이터 일관성을 하나로 결합했습니다. 예를 들어, 고객은 마킹 공정에서 기존 데이터를 직접 사용해 작업 효율을 높이고 오류 발생률은 최소화할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

버전	마킹 시스템, 잉크젯 기술, 1200 DPI, Multicard, MetalliCard
주문 번호	2715590000
유형	PRINTJET CONNECT
GTIN (EAN)	4064675016922
수량	1 items

PRINTJET CONNECT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



ROHS 준수

치수 및 중량

길이	930 mm	길이 (인치)	36.6141 inch
높이	454 mm	높이 (인치)	17.874 inch
너비	590 mm	폭 (인치)	23.2283 inch
순중량	43693 g		

온도

주변 온도 18 °C...32 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6a, 6c, 7a, 7cl, 34
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Hexahydromethylphthalic anhydride 19438-60-9, Cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride 85-42-7, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1, 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol 79-94-7
SCIP	1019ebc1-7078-40d9-974d-3aa332713b10

라벨링 시스템

마터 유형	Multicard, MetalliCard	연료 공급 시스템	잉크 카트리지, CMYK
인쇄 방법	잉크젯 기술	인터페이스	USB, LAN, Wi-Fi
소프트웨어	M-Print® PRO	공급 전압	230 V AC/16 A, 115 V AC / 20 A
운영 체제	Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11	프린터 드라이버	Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11
인쇄 속도	인쇄 품질에 따라 다름	인쇄 해상도, 최대	1200 DPI
인도 시 포함	PrintJet CONNECT, 전원 케이블, USB 케이블, W-LAN stick, 1 유닛 DEK 5/5, 2 x PrintJet Cleaner 티슈, 빠른 시작 가이드, 다른 23개 언어는 PDF로 DVD에 저장, 먼지 커버, CMYK 잉크 카트리지 1세트		

분류

ETIM 8.0	EC000610	ETIM 9.0	EC000610
ETIM 10.0	EC000610	ECLASS 14.0	24-32-11-90
ECLASS 15.0	24-32-11-90		

PRINTJET CONNECT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

액세서리

www.weidmueller.com

PrintJet CONNECT

PrintJet CONNECT용 액세서리 및 소모품



일반 주문 데이터

유형	PJ CON CLEANING UNIT	버전
주문 번호	2715700000	
GTIN (EAN)	4064675042099	
수량	1 ST	
유형	PJ CON FLUID SET	버전
주문 번호	2715650000	
GTIN (EAN)	4064675036036	
수량	1 ST	
유형	PJ CON INK C	버전
주문 번호	2715610000	
GTIN (EAN)	4064675041573	
수량	1 ST	
유형	PJ CON INK K	버전
주문 번호	2715640000	
GTIN (EAN)	4064675041887	
수량	1 ST	
유형	PJ CON INK M	버전
주문 번호	2715620000	
GTIN (EAN)	4064675042044	
수량	1 ST	
유형	PJ CON INK Y	버전
주문 번호	2715630000	
GTIN (EAN)	4064675041580	
수량	1 ST	
유형	PJ CON INK SET	버전
주문 번호	2715600000	
GTIN (EAN)	4064675041566	
수량	1 ST	
유형	PJ CON SERVICE FLAP	버전
주문 번호	2715690000	
GTIN (EAN)	4064675042082	
수량	1 ST	
유형	PJ CON TEXTILE COVER	버전
주문 번호	2715670000	
GTIN (EAN)	4064675042068	
수량	1 ST	
유형	PJ CON WASTE PAD	버전
주문 번호	2715660000	
GTIN (EAN)	4064675042051	
수량	1 ST	

PRINTJET CONNECT


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

액세서리

www.weidmueller.com

유형	PJ CON WIFI STICK	버전
주문 번호	2715680000	
GTIN (EAN)	6955690002749	
수량	1 ST	

M-Print® PRO



마커 및 라벨용 M-Print® PRO 인쇄 및 주문 소프트웨어 ®는 바이드뮐러 라벨과 마커를 인쇄하고 주문할 수 있는 전문 Windows® 기반 솔루션입니다. 이 소프트웨어를 통해 전기 장비의 식별 과정을 최적화할 수 있습니다. 마킹 재료를 쉽고 전문적이며 빠르게 설계 및 주문할 수 있으며, 텍스트, 프레임, 라인, 그래픽, 바코드, 일련 번호, 사진을 사용할 수 있습니다.

- 이미지, 웹사이트 링크 및 제품 데이터 시트를 포함한 모든 라벨 및 마커용 통합 제품 카탈로그
- 마커 및 라벨을 필요한 레벨 수로 디자인 가능
- 개별 텍스트 문자의 맞춤형 형식(RTF)
- 텍스트 및 그 형식을 복사하여 붙여넣기
- UNICODE를 지원하는 20개 언어로 제공
- 라벨 및 스프레드시트 또는 Microsoft Excel에서 직접 데이터 입력
- 등급, 숫자 및 영숫자 카운터 및 시퀀스 생성
- 다양한 이미지 형식(*.bmp, *.wmf, *.png, *.ico, *.jpeg, *.jpg, *.tif, *.gif)
- 전기 엔지니어링에 사용되는 기호가 포함된 이미지 라이브러리
- 제품-프린터 배정 옵션, 예: PrintJet용 ESG 9/20, 열전사 프린터용 MultiMark
- 인터넷을 통한 온라인 업데이트 서비스
- WMC(Weidmueller Configurator) 인터페이스
- 고객 자신의 가져오기 스크립트 생성을 위한 여러 파일 형식(*.txt, *.csv, *.xml, etc.)의 가져오기 마법사
- CAE 시스템에서 데이터 전송
- 영구 인쇄 미리보기: 디자인 단계, WYSIWYG 편집 단계에서도 인쇄물의 모습을 확인하십시오.
- 지원 출력 장치: 바이드뮐러 프린터 전 제품(예: PrintJet CONNECT, THM MultiMark 등) 및 Microsoft Windows® 드라이버를 사용하는 일반 프린터
- 출력 기기의 빠르고 최적의 적응
- 마커 및 라벨의 다중 구성

일반 주문 데이터

유형	M-PRINT PRO	버전
주문 번호	1905490000	마킹용 소프트웨어, 소프트웨어, Windows 10, Windows 11, 프린터
GTIN (EAN)	4032248526291	소프트웨어
수량	1 ST	