### **VP HEX M16 PA6 GY**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 그림과 유사





제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블 글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고 록넛트, 씰링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도 포함되어 있습니다.

#### 일반 주문 데이터

버전	블랭킹 플러그, 펴 쇄형, M 16 x 1.5, 15 mm, 폴리아미드 6 (PA 6)
주문 번호	<u>2715740000</u>
유형	VP HEX M16 PA6 GY
GTIN (EAN)	4050118805093
수량	50 items

## **VP HEX M16 PA6 GY**



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 기술 데이터

승인				
ROHS	준수			
치수 및 중량	<u>E 1</u>			
11 × 55				
높이	4.3 mm	높이 (인치)	0.1693 inch	
	19 mm	<u>목 (인치)</u> 폭 (인치)	0.748 inch	
길이	15 mm	길이 (인치)	0.5906 inch	
 직경	22 mm	벽 두께, 최소	0.5 mm	
벽 두께, 최대	14 mm	순중량	0 g	
온도	,			
작동 온도	-20 °C100 °C			
환경 제품 규정 준수			'	
a uo 조스 사립	조스 에이 민조제			
RoHS 준수 상태		준수, 예외 미존재		
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음			
일반 정보				
조임 토크	1.5 Nm	UL 94 가연성 등급	V-2	
<u> </u>	1.0 °C	작동 온도 범위, 최소	-20 °C	
<del>그승 근</del> 工 금뒤, 되네 나사산 피치	1.5 mm	<u> </u>	 아니요	
	in accordance with UL94	<u>르프겐</u> 보호 등급	 IP65, IP68 - 5 bar(30분)	
## II ¬	V-2	XX 08	11 03, 11 00 - 3 bai(30 E)	
케이블 글랜드	미터	기본 재질	폴리아미드 6 (PA 6)	
<u></u> 실링 링 직경	16.00 mm	의부 스레드	M 16 x 1.5	
나사선 길이	15 mm			
분류				
TIM C O	F00004F1	ETIMA 7.0	FC0004F1	
ETIM 6.0	EC000451	ETIM 7.0	EC000451	
TIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451	
TIM 10.0	EC000451	ECLASS 9.0	27-14-44-25	
CLASS 9.1	27-14-44-33	ECLASS 10.0	27-14-44-25	
CLASS 11.0	27-14-44-25	ECLASS 12.0	27-14-08-05	
CLASS 13.0	27-14-08-05	ECLASS 14.0	27-14-08-05	
ECLASS 15.0	27-14-08-05			

카탈로그 상태 / 도면 2