


## VP HEX M16 PA6 GY

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

### 그림과 유사



제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블 글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고 록넛트, 씰링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도 포함되어 있습니다.

### 일반 주문 데이터

버전	블랭킹 플러그, 피 섀형, M 16 x 1.5, 15 mm, 폴리아미드 6 (PA 6)
주문 번호	<a href="#">2715740000</a>
유형	VP HEX M16 PA6 GY
GTIN (EAN)	4050118805093
수량	50 items

VP HEX M16 PA6 GY

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

높이	4.3 mm	높이 (인치)	0.1693 inch
너비	19 mm	폭 (인치)	0.748 inch
길이	15 mm	길이 (인치)	0.5906 inch
직경	22 mm	벽 두께, 최소	0.5 mm
벽 두께, 최대	14 mm	순중량	0 g

온도

작동 온도 -20 °C...100 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재  
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 정보

조임 토크	1.5 Nm	UL 94 가연성 등급	V-2
작동 온도 범위, 최대	100 °C	작동 온도 범위, 최소	-20 °C
나사산 피치	1.5 mm	할로겐	아니요
표준 규격	in accordance with UL94 V-2	보호 등급	IP65, IP68 - 5 bar(30분)
케이블 글랜드	미터	기본 재질	폴리아미드 6 (PA 6)
실링 링 직경	16.00 mm	외부 스레드	M 16 x 1.5
나사선 길이	15 mm		

분류

ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		