

VP HEX M40 PA6 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

그림과 유사



제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블
글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고
록넛트, 씰링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도
포함되어 있습니다.

일반 주문 데이터

| | |
|------------|---|
| 버전 | 블랭킹 플러그, 페 쇄형, M 40 x 1.5, 18 mm, 폴리아미드 6 (PA 6) |
| 주문 번호 | 2715780000 |
| 유형 | VP HEX M40 PA6 GY |
| GTIN (EAN) | 4050118805437 |
| 수량 | 10 items |

VP HEX M40 PA6 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

| | |
|------|----|
| RoHS | 준수 |
|------|----|

치수 및 중량

| | | | |
|----------|--------|----------|-------------|
| 높이 | 8.5 mm | 높이 (인치) | 0.3346 inch |
| 너비 | 46 mm | 폭 (인치) | 1.811 inch |
| 길이 | 18 mm | 길이 (인치) | 0.7087 inch |
| 직경 | 53 mm | 벽 두께, 최소 | 0.5 mm |
| 벽 두께, 최대 | 17 mm | 순중량 | 0.02 g |

온도

| | |
|-------|-----------------|
| 작동 온도 | -20 °C...100 °C |
|-------|-----------------|

환경 제품 규정 준수

| | |
|------------|---------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재 |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 |

일반 정보

| | | | |
|--------------|-----------------------------|--------------|-------------------------|
| 조임 토크 | 6 Nm | UL 94 가연성 등급 | V-2 |
| 작동 온도 범위, 최대 | 100 °C | 작동 온도 범위, 최소 | -20 °C |
| 나사선 피치 | 1.5 mm | 할로겐 | 아니요 |
| 표준 규격 | in accordance with UL94 V-2 | 보호 등급 | IP65, IP68 - 5 bar(30분) |
| 케이블 클랜드 | 미터 | 기본 재질 | 폴리아미드 6 (PA 6) |
| 실링 링 직경 | 40.00 mm | 외부 스레드 | M 40 x 1.5 |
| 나사선 길이 | 18 mm | | |

분류

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000451 | ETIM 9.0 | EC000451 |
| ETIM 10.0 | EC000451 | ECLASS 14.0 | 27-14-08-05 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-05 | | |