



스테인리스 스틸은 순도와 내식성이 높은 모든 유형의 스틸 (합금)을 총칭하는 용어입니다.

일반 주문 데이터

버전	단자대 레일, 액세서리, 스테인레스 스틸 1.4404(316L), 미처리, 너비: 2000 mm, 높이: 35 mm, 깊이: 7.5 mm
주문 번호	2716000000
유형	TS 35X7.5 2M/CRN 316L
GTIN (EAN)	4050118769210
수량	40 M

TS 35X7.5 2M/CRN 316L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

깊이	7.5 mm	깊이 (인치)	0.2953 inch
높이	35 mm	높이 (인치)	1.378 inch
너비	2000 mm	폭 (인치)	78.74 inch
순중량	309.63 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

장착 레일

표준 규격	IEC 60947-7-1	표면 마감	미처리
두께	1.00 mm	기본 재질	스테인레스 스틸 1.4404(316L)
사전 펀칭된 장착 레일	아니요	슬릿 폭	
구멍 공간, 중앙-중앙	0 mm	슬릿 틈	
슬릿 길이			

분류

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		

