

HDC 16B TSS 1M40 WMP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



플라스틱 소재 플랜지 탑재 하우징 제품에는 케이블 글랜드와 스크류 인터락 장치가 내장되어 있습니다. 패널 벽에 직접 씌워지며 따라서 부착 하우징 없이 사용 가능합니다. 하우징은 놀랍도록 가볍고, 오염 물질, 수분 및 진동에 대해 최적의 보호 성능을 제공합니다.

일반 주문 데이터

| | |
|------------|---|
| 버전 | HDC 인클로저, 설치 사이즈: 6, 보호 등급: IP66, IP67, 삽입됨 상태, 측면 케이블 인입, 스크류, , 케이블 엔트리 사이즈: M 40 |
| 주문 번호 | 2716770000 |
| 유형 | HDC 16B TSS 1M40 WMP |
| GTIN (EAN) | 4050118803648 |
| 수량 | 1 items |

HDC 16B TSS 1M40 WMP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



| | |
|-----------------------|-------------------------|
| ROHS | 준수 |
| UL File Number Search | UL 웹사이트 |
| 인증 번호(cURus) | E223801 |

치수 및 중량

| | | | |
|-----|--------|---------|-------------|
| 높이 | 102 mm | 높이 (인치) | 4.0157 inch |
| 순중량 | 175 g | | |

온도

| | |
|-------|-----------------|
| 주변 온도 | -40 °C...100 °C |
|-------|-----------------|

환경 제품 규정 준수

| | |
|------------|---------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재 |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 |

버전

| | | | |
|------------|-----------|----------------|------------|
| 케이블 글랜드 수 | 1 | 케이블 엔트리 사이즈 | M 40 |
| 상단부/하단부/리드 | 상부 | 커버 | 커버 미포함 |
| 조임 토크 | 3 Nm | 측면 케이블 인입 수 | 1 |
| 하우징 디자인 | 측면 케이블 인입 | 잠금 시스템 디자인 | 스크류 |
| 설치 사이즈 | 6 | 케이블 인입 | 케이블 글랜드 포함 |
| 실링 | NBR | 컬러(RAL) | RAL 9011 |
| BG | 6 | ModuPlug@에 적합함 | 예 |

일반 데이터

| | | | |
|-----------|------|--------------|--------------------|
| 조임 토크 | 3 Nm | UL 94 가연성 등급 | V-0 |
| 하우징 기본 재질 | PA | 보호 등급 | IP66, IP67, 삽입됨 상태 |
| EMC 하우징 | 아니요 | 잠금 요소의 재질 | 스테인레스 스틸 |

케이블 글랜드 WMP

| | | | |
|------------|-------|-------------|-------|
| 케이블 직경, 최소 | 19 mm | 케이블 직경, 최대 | 28 mm |
| AF 사이즈 | 36 mm | 케이블 엔트리 사이즈 | M 40 |



크기

| | | | |
|--------|------------|-----------|--------|
| 케이블 인입 | 케이블 글랜드 포함 | 하우징 B의 높이 | 102 mm |
|--------|------------|-----------|--------|

분류

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000437 | ETIM 9.0 | EC000437 |
| ETIM 10.0 | EC000437 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 | | |

도면



HDC 16B TSS 1M40 WMP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

장착 브래킷



플라스틱 소재 플랜지 탑재 하우징 제품에는 케이블 글랜드와 스크류 인터락 장치가 내장되어 있습니다. 패널 벽에 직접 실행되며 따라서 부착 하우징 없이 사용 가능합니다. 하우징은 놀랍도록 가볍고, 오염 물질, 수분 및 진동에 대해 최적의 보호 성능을 제공합니다.

일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|----------------------------|
| 유형 | HDC AF SET WM | 버전 |
| 주문 번호 | 2716800000 | HDC 인클로저, 설치 사이즈: , 보호 등급: |
| GTIN (EAN) | 4050118803679 | |
| 수량 | 1 ST | |
| 유형 | HDC AF WM | 버전 |
| 주문 번호 | 2716790000 | HDC 인클로저, 설치 사이즈: , 보호 등급: |
| GTIN (EAN) | 4050118803662 | |
| 수량 | 20 ST | |