

**HDC 10B AF WM COVER**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



플라스틱 소재 플랜지 탑재 하우징 제품에는 케이블 글랜드와 스크류 인터락 장치가 내장되어 있습니다. 패널 벽에 직접 씌워지며 따라서 부착 하우징 없이 사용 가능합니다. 하우징은 놀랍도록 가볍고, 오염 물질, 수분 및 진동에 대해 최적의 보호 성능을 제공합니다.

**일반 주문 데이터**

버전	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 4, 보호 등급: IP66, 삽입됨 상태, 하우징 하단부용 커버, 스크류, , 케이블 엔트리 사이즈: none
주문 번호	<a href="#">2716820000</a>
유형	HDC 10B AF WM COVER
GTIN (EAN)	4050118803693
수량	1 items

HDC 10B AF WM COVER

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	<a href="#">UL 웹사이트</a>
인증 번호(cURus)	E223801

치수 및 중량

깊이	55 mm	깊이 (인치)	2.1654 inch
높이	39.5 mm	높이 (인치)	1.5551 inch
너비	102.5 mm	폭 (인치)	4.0354 inch
길이	102.5 mm	길이 (인치)	4.0354 inch
순중량	42.24 g		

온도

주변 온도 -20 °C...100 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

버전

케이블 엔트리 사이즈	none	상단부/하단부/리드	커버
커버	커버 포함	조임 토크	3 Nm
측면 케이블 인입 수	0	하우징 디자인	하우징 하단부용 커버
잠금 시스템 디자인	스크류	설치 사이즈	4
케이블 인입	아니요	유형	커버
실링	NBR	컬러(RAL)	RAL 7035
BG	4	ModuPlug®에 적합함	예

일반 데이터

UL 94 가연성 등급	V-0	보호 등급	IP66, 삽입됨 상태
--------------	-----	-------	--------------

케이블 글랜드 WMP

케이블 엔트리 사이즈	none
-------------	------

크기

케이블 인입	아니요
--------	-----

분류

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		