


IE-C5DE4UP0075PCSXXX-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



일반 주문 데이터

버전	드래그라인 케이블, M8 P 코드 - IP67 직선 핀, 개방, Cat. 5e, PUR, 7.5 m
주문 번호	2717750075
유형	IE-C5DE4UP0075PCSXXX-E
GTIN (EAN)	4050118780024
수량	1 items

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

길이 7.5 m 길이 (인치) 295.2756 inch
순중량 510 g

온도

보관 온도 작동 온도 -40 °C...80 °C
설치 온도

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

케이블의 기술 사양

외피 색상	검정	오일 저항	IEC 60811:404 규격 적합
케이블 캐리어에 적합	아니요	와이어 개수	4
차폐	예	할로겐	무할로겐, IEC 60754 규격
절연	폴리올레핀	구부림 주기	2 Mio
화염 내성	Yes	외피 재질	PUR
테스트 전압: 와이어-와이어-차폐	1 kV DC, 1분, 1000 Veff, 50 Hz, 1 min	컬러 코딩	흰색, 노란색, 파란색, 주황색
온도 범위, 고정	-40...80 °C	온도 범위, 이동	-30...70 °C
폴 수	4		

일반 기술 데이터

보호 등급 IP67

플러그, 우

플러그 우측 자유 컨덕터 엔드

플러그, 좌

플러그 좌측 M8, P-코딩, IP67, 수형
접점, 직선, 플러그,
플라스틱, 차폐

분류

ETIM 8.0 EC002599 ETIM 9.0 EC002599
ETIM 10.0 EC002599 ECLASS 14.0 27-06-03-08
ECLASS 15.0 27-06-03-08

도면

결선

M12		M12
1	yellow	1
2	white	2
3	orange	3
4	blue	4