

IE-C5DE4UP0075PCAPCA-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



일반 주문 데이터

| | |
|------------|--|
| 버전 | 드래그라인 케이블, M8 P 코드 - IP67 각진 핀, M8 P 코드 - IP67 각진 핀, Cat. 5e, PUR, 7.5 m |
| 주문 번호 | 2717800075 |
| 유형 | IE-C5DE4UP0075PCAPCA-E |
| GTIN (EAN) | 4050118780482 |
| 수량 | 1 items |

IE-C5DE4UP0075PCAPCA-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

| | | | |
|-----|-------|---------|---------------|
| 길이 | 7.5 m | 길이 (인치) | 295.2756 inch |
| 순중량 | 472 g | | |

온도

| | | |
|-------|-------|----------------|
| 보관 온도 | 작동 온도 | -40 °C...80 °C |
| 설치 온도 | | |

환경 제품 규정 준수

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 존재 |
| RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a |

케이블의 기술 사양

| | | | |
|--------------------|--------------------------------------|-----------|---------------------|
| 외피 색상 | 검정 | 오일 저항 | IEC 60811:404 규격 적합 |
| 케이블 캐리어에 적합 | 아니오 | 와이어 개수 | 4 |
| 차폐 | 예 | 할로겐 | 무할로겐, IEC 60754 규격 |
| 절연 | 폴리올레핀 | 구부림 주기 | 2 Mio |
| 화염 내성 | Yes | 외피 재질 | PUR |
| 테스트 전압: 와이어-와이어-차폐 | 1 kV DC, 1분, 1000 Veff, 50 Hz, 1 min | 컬러 코딩 | 흰색, 노란색, 파란색, 주황색 |
| 온도 범위, 고정 | -40...80 °C | 온도 범위, 이동 | -30...70 °C |
| 폴 수 | 4 | | |

일반 기술 데이터

보호 등급 IP67

플러그, 우

플러그 우측 M8, P-코딩, IP67, 수형 접점, 90° 꺾임, 플러그, 플라스틱, 차폐

플러그, 좌

플러그 좌측 M8, P-코딩, IP67, 수형 접점, 90° 꺾임, 플러그, 플라스틱, 차폐

분류

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002599 | ETIM 9.0 | EC002599 |
| ETIM 10.0 | EC002599 | ECLASS 14.0 | 27-06-03-08 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-08 | | |

도면

결선

| M12 | | M12 |
|-----|--------|-----|
| 1 | yellow | 1 |
| 2 | white | 2 |
| 3 | orange | 3 |
| 4 | blue | 4 |