

종합 MultiMark 제품군을 이용해 어느 제어반에나 가장 적합한 구조로 지속 가능한 마킹을 만들 수 있습니다. 그 한 예가 SlimFix 와이어 마커로, 특히 빠른 속도로 인쇄해 부착할 수 있습니다. 동시에, 내진동 및 내충격 기능 면에서 가장 엄격한 요건을 충족합니다. 와이어 마커는 개방형 설계를 적용해 배선 공정 전이나 후에 신속하고 간편하게 설치할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

버전	컨덕터 및 케이블 마커, 1.2 - 1.8 mm, 24 x 3.8 mm, 노란색
주문 번호	2719080000
유형	SFM 1/24 1.2-1.8 MM GE
GTIN (EAN)	4050118888119
수량	700 items

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

높이	24 mm	높이 (인치)	0.9449 inch
너비	3.8 mm	폭 (인치)	0.1496 inch
순중량	0.42 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

인쇄 유형	검은색	버전	스냅인 풋 포함
너비	3.8 mm	UL 94 가연성 등급	V-2
작동 온도 범위, 최대	90 °C	작동 온도 범위, 최소	-50 °C
컬러 코드	노란색	할로겐	아니요
기본 재질	PC-ABS, TPU	인쇄 문자	없음
라벨링 필드의 크기	2.8 x 21.5 mm	롤당 수	700

컨덕터 및 케이블 마커

할로겐	아니요	전선 굵기, 최대	0.75 mm ²
전선 굵기, 최소	0.25 mm ²	컨덕터 O.D., 최대	1.8 mm
컨덕터 O.D., 최소	1.2 mm	컨덕터 O.D.	1.2 - 1.8 mm
결선된 와이어의 단면적	0.25 - 0.75 mm ²		


분류

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		



액세서리

THM MULTIMARK



이 프린터는 열전사 기술 덕분에 뛰어난 인쇄 결과를 제공합니다. 다양한 재료와 Windows에서의 사용자 친화적인 인쇄 시스템으로 간편하게 마킹을 최적화할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	MULTIMARK ROLLER SFM 1	버전	
주문 번호	2799000000		
GTIN (EAN)	4064675259985		
수량	1 ST		