


SFM 2/24 1.8-2.5 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



종합 MultiMark 제품군을 이용해 어느 제어반에나 가장 적합한 구조로 지속 가능한 마킹을 만들 수 있습니다. 그 한 예가 SlimFix 와이어 마커로, 특히 빠른 속도로 인쇄해 부착할 수 있습니다. 동시에, 내진동 및 내충격 기능 면에서 가장 엄격한 요건을 충족합니다. 와이어 마커는 개방형 설계를 적용해 배선 공정 전이나 후에 신속하고 간편하게 설치할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

| | |
|------------|--|
| 버전 | 컨덕터 및 케이블 마커, 1.8 - 2.5 mm, 24 x 4.6 mm, 노란색 |
| 주문 번호 | 2719140000 |
| 유형 | SFM 2/24 1.8-2.5 MM GE |
| GTIN (EAN) | 4050118888171 |
| 수량 | 700 items |

SFM 2/24 1.8-2.5 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

| | | | |
|-----|--------|---------|-------------|
| 높이 | 24 mm | 높이 (인치) | 0.9449 inch |
| 너비 | 4.6 mm | 폭 (인치) | 0.1811 inch |
| 순중량 | 0.42 g | | |

환경 제품 규정 준수

| | |
|------------|---------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재 |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 |

일반 데이터

| | | | |
|--------------|---------------|--------------|-------------------------------|
| 인쇄 유형 | 검은색 | 버전 | 스냅인 풋 포함 |
| 너비 | 4.6 mm | UL 94 가연성 등급 | V-2 |
| 작동 온도 범위, 최대 | 90 °C | 작동 온도 범위, 최소 | -50 °C |
| 컬러 코드 | 노란색 | 할로겐 | 아니요 |
| 기본 재질 | PC-ABS, TPU | 인쇄 문자 | 없음 |
| 라벨링 필드의 크기 | 3.3 x 21.5 mm | 호환 가능 프린터 | THM MULTIMARK |
| 롤당 수 | 700 | | |

컨덕터 및 케이블 마커

| | | | |
|--------------|----------------------------|--------------|---------------------|
| 할로겐 | 아니요 | 전선 굵기, 최대 | 1.5 mm ² |
| 전선 굵기, 최소 | 0.75 mm ² | 컨덕터 O.D., 최대 | 2.5 mm |
| 컨덕터 O.D., 최소 | 1.8 mm | 컨덕터 O.D. | 1.8 - 2.5 mm |
| 결선된 와이어의 단면적 | 0.75 - 1.5 mm ² | | |

분류

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |

도면



SFM 2/24 1.8-2.5 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

잉크 리본



이 프린터는 열전사 기술 덕분에 뛰어난 인쇄 결과를 제공합니다. 다양한 재료와 Windows에서의 사용자 친화적인 인쇄 시스템으로 간편하게 마킹을 최적화할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|------------|--|
| 유형 | RIBBON MM-TB 25/360 SW | 버전 | |
| 주문 번호 | 2005090000 | Ink ribbon | |
| GTIN (EAN) | 4050118390216 | | |
| 수량 | 1 ST | | |

THM MULTIMARK



이 프린터는 열전사 기술 덕분에 뛰어난 인쇄 결과를 제공합니다. 다양한 재료와 Windows에서의 사용자 친화적인 인쇄 시스템으로 간편하게 마킹을 최적화할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|----|--|
| 유형 | MULTIMARK ROLLER SFM 2 | 버전 | |
| 주문 번호 | 2786210000 | | |
| GTIN (EAN) | 4064675063230 | | |
| 수량 | 1 ST | | |