

제품 이미지



폴리아미드 케이블 글랜드는 폭발 위험 영역 Ex e (항상된 안전) 및 Ex i (본질 안전)에서 사용하기 적합합니다. 바이드물러는 제한 없이 제품군을 제공하며 표준 준수 외에도 케이블 글랜드는 4/7 줄의 항상된 충격 내성 및 제한 없이 -60°C까지 견딜 수 있는 폭넓은 온도 범위를 자랑합니다. 바이드물러 제품은 현행 기준 및 EN 60079-0 지침에 따른 시험을 거쳤으며, ATEX와 IECEx 인증도 획득했습니다.

일반 주문 데이터

버전	VG Exe 7J(Ex 플라스틱 케이블 글랜드 7J Exe), 케이블 글랜드, 직선, M 32, 15 mm, OD min. 19 - OD max. 25 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar(30분), 폴리아미드 6
주문 번호	<a href="#">2722160000</a>
유형	VG M32 EXE 19-25 SI7J G4
GTIN (EAN)	4050118821390
수량	20 items

VG M32 EXE 19-25 SI7J G4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

인증	CE
인증 사항	CE; EAC; ATEX; IECEX; INMETRO
승인	

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

높이	46.7 mm	높이 (인치)	1.8386 inch
길이	40.5 mm	길이 (인치)	1.5945 inch
순중량	40.04 g		

온도

작동 온도	-60 °C...70 °C
-------	----------------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 정보

케이블 외경, 최대	25 mm	케이블 외경, 최소	19 mm
GWDR 보호 등급	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar(30분)	조임 토크	9 Nm
UL 94 가연성 등급	HB	작동 온도 범위, 최대	70 °C
작동 온도 범위, 최소	-60 °C	나사산 피치	1.5 mm
할로겐	아니요	표준 규격	IEC 60079-0, EN 60079-0, IEC 60079-7, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-31
충격 저항	IEC 60079-0에 따른 7 줄 (J)	AF 크기 1	42 mm
AF 크기 2	42 mm	보호 등급	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar(30분)
케이블 글랜드	미터	기본 재질	폴리아미드 6
실 인서트	실리콘	실링	실리콘
외부 스레드	M 32	나사선 길이	15 mm
캡 너트용 토크, 최대	10.00 Nm	연결 어댑터용 토크, 최대	10.00 Nm
연결 어댑터용 토크, 최소	8.00 Nm	캡 너트용 토크, 최소	8.00 Nm
방폭 유형	안전 항상 Ex e	설치 지침	조립 안내 참조

케이블 글랜드 인증 번호

식별	Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db IP66/68	케이블 글랜드(ATEX) 인증 번호	IMQ 13 ATEX 010 X
케이블 글랜드(MARITREG) 인증 번호	DNV 18.0150 X/01	케이블 글랜드(IECEX) 인증 번호	IECEX IMQ 13.0003X
DEF   승인 조건	ATEX, IECEX		

분류

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-02



## VG M32 EXE 19-25 SI7J G4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 액세서리

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### 플라스틱 로크 너트, 블랙



제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블 글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고 록너트, 씰링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도 포함되어 있습니다.

### 일반 주문 데이터

유형	SKMU M32 K SW	버전	
주문 번호	<a href="#">1736950000</a>	SKMU PA(플라스틱 고정 나사), 너트, M 32, 7 mm, 폴리아미드 6(PA6	
GTIN (EAN)	4008190956424	- GF30)	
수량	100 ST		