

KCMA-8-250-5A-1.5VA1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



레트로핏용 변류기

특징:

- 달기 어려운 장소에 사용하기에 특히 적합
- 주 컨덕터 절단이 필요 없음
- 추가 공구 없이 변류기 언폴드 가능

일반 주문 데이터

버전	1차 전류: 250 A, 2차 전류 최대값: 5 A, 부하: 1.5 VA, 공차 등급: 1, 스플릿 코어 전류 변압기
주문 번호	2728090000
유형	KCMA-8-250-5A-1.5VA1
GTIN (EAN)	4050118813685
수량	1 items
제조사	MBS AG

KCMA-8-250-5A-1.5VA1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

순중량 1259.28 g

온도

보관 온도 작동 온도

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

기술 속성

보호 등급 IP20 공칭 주파수 50 Hz

라이브 컨덕터의 치수

도체의 유형 절연 도체 한정 라운드형 컨덕터 80.00 mm
 레일 80 x 120 mm

전기적 속성

공차 등급 1 2차 전류 0...5 A
 부하 1.5 VA 1차 전류 250 A

절연 조정

공차 등급 1

분류

ETIM 8.0 EC002048 ETIM 9.0 EC002048
 ETIM 10.0 EC002048 ECLASS 14.0 27-21-09-02
 ECLASS 15.0 27-21-09-02

KCMA-8-250-5A-1.5VA1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

도면

