

KCMA-8-1000-5A-10VA1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



레트로핏용 변류기

특징:

- 달기 어려운 장소에 사용하기에 특히 적합
- 주 컨덕터 절단이 필요 없음
- 추가 공구 없이 변류기 언폴드 가능

일반 주문 데이터

버전	1차 전류: 1000 A, 2차 전류 최대값: 5 A, 부하: 10 VA, 공차 등급: 1, 스플릿 코어 전류 변압기
주문 번호	2728130000
유형	KCMA-8-1000-5A-10VA1
GTIN (EAN)	4050118810554
수량	1 items
제조업체	MBS AG

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	58 mm	깊이 (인치)	2.2835 inch
높이	198 mm	높이 (인치)	7.7953 inch
너비	155 mm	폭 (인치)	6.1024 inch
순중량	1561 g		

온도

보관 온도	작동 온도
-------	-------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

기술 속성

보호 등급	IP20	절연 등급	E
열정격 연속 전류 I열	1.2 x I공칭	공칭 주파수	50 Hz

라이브 컨덕터의 치수

도체의 유형	절연 도체 한정	라운드형 컨덕터	80.00 mm
레일	80 x 120 mm	설치 위치	실내용

전기적 속성

공차 등급	1	2차 전류	0...5 A
부하	10 VA	1차 전류	1000 A

절연 조정

표준	EN 60044/1	공차 등급	1
----	------------	-------	---

분류

ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		

KCMA-8-1000-5A-10VA1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

도면

www.weidmueller.com

