


KCMA-8-2000-5A-15VA1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



레트로핏용 변류기

특징:

- 달기 어려운 장소에 사용하기에 특히 적합
- 주 컨덕터 절단이 필요 없음
- 추가 공구 없이 변류기 언폴드 가능

일반 주문 데이터

| | |
|------------|---|
| 버전 | 1차 전류: 2000 A, 2차 전류 최대값: 5 A, 부하: 15 VA, 공차 등급: 1, 스플릿 코어 전류 변압기 |
| 주문 번호 | 2728160000 |
| 유형 | KCMA-8-2000-5A-15VA1 |
| GTIN (EAN) | 4050118809978 |
| 수량 | 1 items |
| 제조업체 | MBS AG |

기술 데이터

승인

| | |
|------|----|
| ROHS | 준수 |
|------|----|

치수 및 중량

| | | | |
|-----|--------|---------|-------------|
| 깊이 | 79 mm | 깊이 (인치) | 3.1102 inch |
| 높이 | 243 mm | 높이 (인치) | 9.5669 inch |
| 너비 | 195 mm | 폭 (인치) | 7.6772 inch |
| 순중량 | 1500 g | | |

온도

| | |
|-------|-------|
| 보관 온도 | 작동 온도 |
|-------|-------|

환경 제품 규정 준수

| | |
|------------|---------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재 |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 |

기술 속성

| | | | |
|--------------|-----------|--------|-------|
| 보호 등급 | IP20 | 절연 등급 | E |
| 열정격 연속 전류 I열 | 1.2 x I공칭 | 공칭 주파수 | 50 Hz |

라이브 컨덕터의 치수

| | | | |
|--------|-------------|----------|----------|
| 도체의 유형 | 절연 도체 한정 | 라운드형 컨덕터 | 80.00 mm |
| 레일 | 80 x 120 mm | 설치 위치 | 실내용 |

전기적 속성

| | | | |
|-------|-------|-------|---------|
| 공차 등급 | 1 | 2차 전류 | 0...5 A |
| 부하 | 15 VA | 1차 전류 | 2000 A |

절연 조정

| | | | |
|----|------------|-------|---|
| 표준 | EN 60044/1 | 공차 등급 | 1 |
|----|------------|-------|---|

분류

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002048 | ETIM 9.0 | EC002048 |
| ETIM 10.0 | EC002048 | ECLASS 14.0 | 27-21-09-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-21-09-02 | | |

KCMA-8-2000-5A-15VA1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

도면

www.weidmueller.com

